

SLLR14-560-S

Безопасность персонала – Safety Light Curtain Receiver




Технические характеристики

Тип	SLLR14-560-S
ID №	3808964
Оптические данные	
Функция	световой барьер
Тип источника света	ИК
Оптическое разрешение	14 мм
Диапазон	100...12000 мм
Поле сканирования	560 мм
Число лучей	64
С функцией подавления системы безопасности	нет
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	20.4...27.6 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 78 мА
Макс. ток безопасного выхода	500 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	2 НО контакта, 2 × PNP
Выход по напряжению	0...22.5 В
Токовый выход	0 мА
Количество безопасных полупроводниковых выходов	2
Время отклика типовое	< 18.4 мс
С блокировкой перезапуска	да
Функция бланкирования	да
Макс. коммутационная способность постоянного тока	12 Вт

Свойства

- Особо прочный корпус
- Степень защиты IP67
- Дисплей системы диагностики для индикации состояния и ошибок
- Длина поля сканирования: 560 мм
- Указатель для настройки положения
- Без слепых зон
- Диапазон: 0,1...12 м
- Разрешение: 14 мм
- Входы: 4 x PNP, 2 x 0...20 мА
- Выходы: 4 x PNP, 2 x 0...20 мА
- Потребление энергии: < 60 мА при 24 В =
- Защитная световая завеса тип 4 по IEC 61496-1 и 61496-2
- Категория 4 Ple по EN ISO 13849-1
- SIL 3 по IEC 61508 SIL 3 и CL3 по IEC 62061
- Вибро- и ударостойкость по IEC 61496-1
- Устройство поставляется без проводов и монтажных кронштейнов. Провода и монтажные кронштейны должны выбираться под разъем или монтажные принадлежности и требуются для управления устройством.

Схема подключения



Технические характеристики

Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, EZ-Screen LS
Размеры	45 x 36 x 565 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Желтый
Линза	акрил, Пластмасса
для подключения в каскад	нет
Электрическое подключение	Плоский разъем
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, желт.
Индикация состояния переключения	светодиод, красный
Индикация ошибки	светодиод, красн.
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cULus, PL e acc. to EN ISO 13849-1:2008, SIL 3 acc. to IEC 61508



Аксессуары

EZLSA-MBK-16	3088559	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	Монтажный кронштейн, черный, литой цинк, для бокового монтажа светового барьера LS
EZLSA-MBK-12	3090989	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	Монтажный кронштейн, черный, литой цинк, для центрального монтажа световых барьеров LS размером более 980 мм
EZLSA-MBK-11	3087521	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	Монтажный кронштейн, поворотный (360°), черный, сталь, для торцевого монтажа светового барьера LS
EZLSA-MBK-20	3093176	Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	Монтажный кронштейн, поворотный (360°), черный, сталь, универсальный монтажный кронштейн для торцевого монтажа светового барьера LS

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	DELSE-51D	3086941	Соединительный кабель, 5-конт., штекерный разъем M12, ПВХ, желтый, длина: 0,31 м, штекерный разъем RD для прямого подключения к световому барьеру LS
	DELSE-81D	3086942	Соединительный кабель, 8-конт., штекерный разъем M12, ПВХ, желтый, длина: 0,31 м, штекерный разъем RD для прямого подключения к световому барьеру LS
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	RDLS-815D	3093156	Соединительный кабель, 8-конт., с открытым концом, ПВХ, желтый, длина: 4,57 м, штекерный разъем RD для прямого подключения к световому барьеру LS
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	RDLS-515D	3801010	Соединительный кабель, 5-конт., с открытым концом, ПВХ, желтый, длина: 4,57 м, штекерный разъем RD для прямого подключения к световому барьеру LS