


PBT46UM6M.1

Пластмассовое оптоволокно – Разветвленное ОПТОВОЛОКНО



Свойства

- Работа: диффузионный/оппозитный датчик
- Полиэтиленовый рукав, гибкий
- Рабочая температура: -30...+70 °C
- Кабель, прямой
- Наконечник для датчика: Резьба
- Диаметр жилы оптоволокну 1.0 мм
- Оптоволокну, общая длина: ± 1829 мм

Принцип действия

Пластиковое или стеклянное оптоволокно является оптимальным выбором для применений при высокой температуре и ограниченном пространстве. Они передают свет от датчика к удаленному объекту. Индивидуальное оптоволокно используется для оппозитного режима работы, а разветвленное оптоволокно для диффузионного.

Технические характеристики

Тип	PBT46UM6M.1
ID №	3077833
Оптические данные	
Функция	диффузионный датчик
Тип светопроводника	Пластмасса
Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой
Размеры	1828 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PE, Черный
Материал оболочки	Полиэтилен
Материал оболочки	пластиковый, PE
диаметр провода	1 мм
Материал наконечника оптоволоконно-го соединителя	Никелированная латунь
Связанные циклы	5000
Радиус загиба	Ø 25 мм
Температура окружающей среды	-30...+85 °C
Макс. температура для наконечника	70 °C
Степень защиты	IP67