

TL70BGYRAT

Светодиодный индикатор – Модульная сигнальная колонна В сборе

Технические характеристики

Тип	TL70BGYRAT
ID №	3092372
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	син. зел. желт. красн.
Aperture angle degree	360 °
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Синий, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 32 лм
Функции цвета 2	Зеленый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 92 лм
Функции цвета 3	Желтый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 22 лм
Функции цвета 4	Красный, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 40 лм
акустический сигнал	Кнопочное управление, 92 дБ
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	420 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	30 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 180 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL70
Размеры	Ø 70 x 318.3 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Клеммный блок
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40...+50 °C



Свойства

- Пластиковый корпус, черного цвета
- Нечувствительность к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP65
- Клемма
- Цвета: Синий (цвет 1) / Зеленый (цвет 2) / Желтый (цвет 3) / Красный (цвет 4)
- Переключение между постоянным и мигающим режимом
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Входы: PNP/NPN
- Настройка при помощи DIP переключателей

Принцип действия

Многофункциональные башенные индикаторы доступны в различных вариантах. Каждый башенный индикатор может содержать до пяти цветовых сегментов и, опционально, зуммер. Все сегменты настраиваются посредством DIP-переключателей. Доступно 5 цветов: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W), которые можно использовать в сочетании. Компонент сегментов можно в дальнейшем изменить, а также добавить больше сегментов. С помощью базового модуля выбирается соответствующий порт. В наличии предварительно собранные версии.

Технические характеристики

Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

