


фибро-оптический проводник P-Link
оболочка кабеля ПУР
SFOL-0.2M



- Оптоволоконно POF для IP-Link
- Жила оптоволоконна PMMA 980 μm
- Изоляция оптоволоконна PE 2,2 мм
- ПУР оболочка, 5,5 мм
- Подавление (650 нм) < 190 дБ/км
- Подавление (660 нм) < 290 дБ/км
- Апертурная диафрагма 0.5
- Для использования в подвижных треках
- Огнестойкость
- Без галогенов по IEC60754
- Высокая устойчивость к воздействию масел, кислот и щелочей
- Длина кабеля: 0,2 м

Тип	SFOL-0.2M
ID №	6603379
Диаметр кабеля	Ø 5.5мм
Длина кабеля	0.2 м
Оболочка кабеля	ПУР (ПУР), Оранжевый
Радиус загиба	Ø55мм, ≥2мил. циклов
Для использования в тяговых цепях	да
жироустойчивость	да
Без галогенов	да

Принцип действия

Светопроводник IP-Link является опресованным полимерным оптоволоконном для модульных шин системы ввода/вывода piconet.

Возможности для промышленного применения простираются от статических конструкций в кабельных каналах, трубах и платформах до динамических областей применения, наприм. для буксировки.

Оптопроводник IP-Link в сборке с гнездом IP-Link для модулей соединения и расширения piconet представляет собой соединение, как удовлетворяющее требованиям IP67, так и испытанное на ударопрочность и виброустойчивость.