


NI35U-CK40-ADZ30X2-B1131

Индуктивный датчик – Увеличенное расстояние переключения




Свойства

- прямоугольный, высота 40 мм
- изменение ориентации активной поверхности в 5 направлениях
- пластмасса, PBT-GF30-V0
- монтаж только с помощью включенного в поставку пластмассового зажима BS4-CK40
- Без редуции (factor 1) для всех металлов
- Увеличенная дистанция срабатывания
- Степень защиты: IP68
- Большой диапазон
- Устойчивость к воздействию магнитных полей
- Расширенный температурный диапазон
- Высокая частота переключения
- 2-проводн. AC, 20...250 В AC
- 2-проводн. DC, 10...300 В DC
- нормально открытый
- разъем, 7/8"

Технические характеристики


Тип	NI35U-CK40-ADZ30X2-B1131
ID №	4280410
Основные данные	
Номинальная дистанция срабатывания	35 мм
Условия монтажа	Не заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	$\leq 2 \%$ полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10 \%$
	$\leq \pm 20 \%, \leq -25 \text{ °C}, \geq +70 \text{ °C}$
Гистерезис	3...15 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	20...250 В AC
Рабочее напряжение	10...300 В =
Номинальный рабочий ток (AC)	$\leq 400 \text{ mA}$
Номинальный рабочий ток (DC)	$\leq 300 \text{ mA}$
Частота	$\geq 50 \dots \leq 60 \text{ Гц}$
Остаточный ток	$\leq 1.7 \text{ mA}$
Испытательное напряжение изоляции	$\leq 1.5 \text{ kV}$
Ток пиковой нагрузки	$\leq 3 \text{ A} (\leq 20 \text{ мс макс. } 5 \text{ Гц})$
Защита от короткого замыкания	да / Автоблокировка
Падение напряжения при I_o	$\leq 6 \text{ В}$
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	2-проводн., НО контакт, 2-проводн.
DC полевая стабильность	300 мТл
AC полевая стабильность	300 мТл _{SS}

Схема подключения



Принцип действия


Индуктивные датчики созданы для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Датчики uprox Factor 1 имеют ряд преимуществ благодаря запатентованной конструкции с несколькими катушками и ферритовым сердечником. Они определяют все металлы на одинаковой дистанции срабатывания и невосприимчивы к воздействию магнитных полей.



Технические характеристики

Минимальный рабочий ток	≥ 3 мА
Класс защиты	☐
Частота переключения	0.01 кГц
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, СК40
Размеры	65 x 40 x 40 мм
	изменяемая ориентация активной поверхности в 5 направлениях
Материал корпуса	Пластмасса, PBT-GF20-V0, Черный
Материал активной поверхности	пластмасса, PA6-GF30-X, желт.
Электрическое подключение	Разъем, 7/8 дюйма
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-30...+85 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	2 × светодиода, зел.
Индикация состояния переключения	2 x светодиод, желтый
В объем поставки включены:	BS4-СК40


Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание		
	Расстояние D	120 мм
	Расстояние W	105 мм
	Расстояние S	60 мм
	Расстояние G	210 мм
	Расстояние N	30 мм
	Ширина активной области В	40 мм

Аксессуары

BSS-CP40

6901318



Монтажный зажим для
прямоугольных корпусов 40 × 40
мм; материал: Полипропилен