


CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-BK-500M/TEL

Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ – кабель в бухтах



Технические характеристики

Тип	CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-BK-500M/TEL
ID №	6627973
Кол-во контактов	4+PE
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 6.1 мм ±0.20
Длина кабеля	500 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Черный
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	5 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	42 x 0.1 мм
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	> 30.5 МОм/км
прямое сопротивление	макс. 57 Ом/км
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C...+105 °C
в движении.....	0 °C...+80 °C

Характеристики



- 4-конт. + PE
- Материал оболочки: PVC, экранированный
- Цвет оболочки: черный
- Устойчивость к воздействию химических веществ и масел
- Огнестойкость
- Устойчивость к кислотам и щелочам
- Устойчивость к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий (LABS)
- Класс защиты: IP67, IP69K
- Длина кабеля: 500 м

Сечение кабеля

