



Модуль расширения piconet для IP-Link 2 -канальная модульная ширина импульса (PWM) SNNE-0002D-0002




- модуляция ширины импульса
- 2-канальный
- 2.5 А на канал
- непосредственное присоединение к IP link
- корпус, усиленный стекловолокном
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67

Выход M12 × 1



Электропитание M8 × 1



Тип	SNNE-0002D-0002
ID №	6824177
Количество каналов	2
Рабочее напряжение	20...29 В DC
Рабочий ток	≤ 25 мА
Длина оптоволоконного кабеля	≤ 15 м
V/R выход	0.5 А проверка короткого замыкания
Выходной ток на канал	2.5
Тип нагрузки	резистивный, индуктивный
Базовая частота	1 Hz...20 kHz (default 250 Hz)
Коэффициент использования	0...100 % (t ON > 750 ns, t OFF > 500 ns)
Разрешение	10 Бит
Обратный диод	на выходе
Размеры (Ш x Д x В)	30 x 126 x 26.5 мм
Испытание на виброустойчивость	В соотв. с EN 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27
электро-магнитная совместимость	В соотв. с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Степень защиты	IP67
Approvals	CE, cULus

Модуль расширения piconet для IP-Link
2 -канальная модульная ширина импульса (PWM)
SNNE-0002D-0002

Данные в образе процесса

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	Ch0 Reg1	SB0	Ch0 D1	CB0
	1	SB1	Ch0 Reg0	CB1	Ch0 D0
	2	Ch1 Reg0	Ch1 Reg1	Ch1 D0	Ch1 D1