


Электронный модуль BL20

1 аналоговый выход для тока

BL20-1AO-I(0/4...20MA)



- Не зависит от полевой шины и типа соединительной части
- Степень защиты IP20
- светодиодная индикация состояния и диагностики
- электронные элементы гальванически изолированы оптронной развязкой от полевого уровня
- 1 аналоговых выходов 0/4...20 mA

Принцип действия


Электронные модули BL20 устанавливаются в пассивные базовые модули, которые используются для подключения к ним полевых устройств. Техническое обслуживание значительно облегчается благодаря разделению уровня электронных модулей и уровня подключения полевых устройств. Увеличивается гибкость системы, за счет наличия в ассортименте базовых модулей с зажимными и винтовыми клеммами на выбор.

Электронные модули полностью независимы от типа протокола шины верхнего уровня благодаря использованию шлюзов.

Тип	BL20-1AO-I(0/4...20MA)
ID №	6827032
Количество каналов	1
Номинальное напряжение источника питания	24 VDC
Номинальный ток нагрузки полевых устройств	≤ 50 mA
Номинальный ток модульной конструкции	≤ 39 mA
Потери мощности, тип.	≤ 1 Вт
Возможность подключения к выходу	Под винт, пружинная клемма
Выходы	
Тип выхода	0/4...20 mA
Нагружающее сопротивление	< 0.55 кОм
Нагрузка резистивная, индуктивная	< 1 мГн
Электрическая изоляция	электроника для полевого уровня
Предельная ошибка при 23 °C	< 0.2 %
Повторяемость	0.05 %
Температурный коэффициент	< 300 ppm/°C от всей шкалы
Разрешение	16 Бит
Индикация измеренного значения	16 бит число со знаком
Продолжительность цикла	12 бит полный диапазон выравнивания
	≤ 5 мс
Количество параметризирующих байтов	3
Размеры (Ш x Д x В)	12.6 x 74.1 x 55.4 мм
Approvals	CE, cULus
Температура окружающей среды	0...+55 °C
Температура хранения	-25...+85 °C
Относительная влажность воздуха	15...95 %, конденсация не допускается
Испытание на виброустойчивость	В соотв. с EN 61131
Испытание на удароустойчивость	В соотв. с IEC 60068-2-27
Установить и надавить	в соответствии с IEC 68-2-31 и IEC 68-2-32
электро-магнитная совместимость	В соотв. с EN 50082-2
Степень защиты	IP20

Электронный модуль BL20
1 аналоговый выход для тока
BL20-1AO-I(0/4...20mA)

совместимые базовые модули

Чертеж с размерами	Наименование	Конфигурация выводов
	<p>BL20-S3T-SBB 6827044 схема пружины напряжения</p> <p>BL20-S3S-SBB 6827045 винтовое соединение</p>	<p>Схема подключения</p> 