


фибро-оптический проводник P-Link оболочка кабеля ПУР SFOF-500M-ROLLE



- Оптоволокно POF для IP-Link
- Жила оптоволокна PMMA 980 µm
- Изоляция оптоволокна PE 2,2 мм
- ПУР оболочка, 5,5 мм
- Подавление (650 нм) < 190 дБ/км
- Подавление (660 нм) < 290 дБ/км
- Апертурная диафрагма 0.5
- Для использования в подвижных треках
- Огнестойкость
- Без галогенов по IEC60754
- Высокая устойчивость к воздействию масел, кислот и щелочей
- Длина кабеля: 500 м

Принцип действия

Светопроводник IP-Link является опресованным полимерным оптоволоконном для модульных шин системы ввода/вывода piconet.

Возможности для промышленного применения простираются от статических конструкций в кабельных каналах, трубах и платформах до динамических областей применения, наприм. для буксировки.

Оптопроводник IP-Link в сборке с гнездом IP-Link для модулей соединения и расширения piconet представляет собой соединение, как удовлетворяющее требованиям IP67, так и испытанное на ударопрочность и виброустойчивость.

Тип	SFOF-500M-ROLLE
ID №	6611086
Диаметр кабеля	Ø 5.5мм
Длина кабеля	500 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Оранжевый
Радиус загиба	Ø55мм, ≥2мил. циклов
Для использования в тяговых цепях	да
жироустойчивость	да
Без галогенов	да