


FOUNDATION fieldbus

IP67 разветвительный модуль, 6-канальный JBBS-49SC-E613/3G



6-канальная распределительная коробка JBBS-49SC-E613/3G для систем FOUNDATION™ fieldbus.

Распределительная коробка оборудована настраиваемым ограничивающим устройством тока короткого замыкания. Лимит максимального тока, следующие значения могут быть выбраны совместно для всех каналов при помощи двух поворотных переключателей для кодирования: 30, 35, 45 и 60 mA.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава с порошковым покрытием и обеспечивает степень защиты IP67.

Распределительная коробка оборудована подключаемым оконечным резистором шины. Переключатель встроен в корпус на плате.

Конденсация в корпусе предотвращается всасывающей трубкой.

Заземление можно подключить напрямую через второй переключатель расположенный на панели.

Примечание: Необходимо убедиться в том, что имеется достаточное эквипотенциальное заземление в системе. Устройство подключается к эквипотенциальной линии с помощью заземляющего винта M5 x 1.



- Распределительная коробка для настенного монтажа с фланцевым соединением из нержавеющей стали M12
- Защита от КЗ на каждую линию/ветвь
- Интегрированный оконечный резистор (с переключателем)
- Экранирование кабеля: Емкостное или прямое соединение с корпусом при помощи переключателя
- изолированный терминал для дополнительных защитных проводников встроенных в кабель
- Корпус из литого алюминия с порошковым покрытием
- Элемент компенсации давления для защиты от конденсата
- Соединение заземления корпуса при помощи болта M5 x 1
- Entity и FISCO в соответствии с IEC 60079-11


FOUNDATION fieldbus

IP67 разветвительный модуль, 6-канальный

JBBS-49SC-E613/3G

Тип	JBBS-49SC-E613/3G
ID №	6611434
Fieldbus стандарт	IEC 61158-2
Рабочее напряжение	12...32В =
Текущее собственное потребление	≤ 7 мА
Падение напряжения	≤ 0.3В
ток короткого замыкания	≤ 30, ≤ 35, ≤ 45, ≤ 60 мА
Дисплей/элементы управления	
Эксплуатационная готовность	1 × зелен.
ток короткого замыкания	6 × красн.
Ex тестирование согласно сертификату соответствия	TURCK Ex-13016H X
Маркировка прибора	Ex II 3 G Ex nA II T4 Gc
Маркировка прибора	Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
	FISCO / Entity полевое устройство
Электрическое соединение	Фланцевый соединитель M12
сегмент IN	1 вилка M12
сегмент из	1 розетка M12
линия капель	6 розеток M12
Болт с заземлением	M5 x 1
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	117лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Материал корпуса	Литой алюминий с порошковым покрытием
Цвет конструкции	Черный/желтый
Размеры	64 x 185.5 x 45 мм
Тип монтажа	Настенный монтаж


Размеры



Конфигурация контактов


— M12 x 1

Segment in



⌋ M12 x 1

Segment out, Spur



nominal values: 4 A, 300 V