



**Компактный источник питания в корпусе с защитой IP67**  
**Выходное напряжение 24 В =; выходной ток - 2 x 3,8 А**  
**PSU67-12-2480/M**




- Расширенный температурный диапазон
- Светодиод статуса

**Назначение входа 7/8" (XD1)**



**Назначение выходов 7/8"**



<b>Тип</b>	PSU67-12-2480/M
<b>ID №</b>	6884148
<b>Номинальное напряжение</b>	Модуль с универсальным питанием
Рабочее напряжение	100...240В AC
Частота	50...60 Гц
Рабочее напряжение	100...300В =
Потребление энергии	≤ 205 ВА
Потери мощности, тип.	≤ 22 Вт
Время поддержания питания при отключении сети	Ui: 100...240 В ~ / 50 мс
<b>Номинальное выходное напряжение</b>	24 В
Номинальный ток	7.6 А
Защита от перегрузки	105-130 %
Параллельный режим	нет
Пульсация	240 мВ
Поведение при КЗ	Ограничение тока
<b>Допуск</b>	Соответствие сертификату CE Наличие сертификата UL Соответствие директиве RoHS IEC 60950-1 / EN 61010-1 / UL60950-1 / UL508 (электробезопасность) EN 61000-6-2 (помехоустойчивость) EN 61000-6-3 (электромагнитная эмиссия) EN 61000-3-2 (эмиссия гармоник тока)
<b>Индикатор включенного питания</b>	LED, Зеленый
<b>Степень защиты</b>	IP67
Температура окружающей среды	-25...+60 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Отклонение от номинальных значений параметров	2 %/K от 50 °C
Размеры	122 x 245 x 70 мм
Ширина	3268 г
Материал корпуса	Алюминий ADC-12
Электрическое соединение	Разъем
Средняя наработка до отказа	54лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C

**Характеристическая кривая**

