


СКСWM12-7-5/TXL

Кабель питания для пассивной соединительной коробки,
TRU – Соединитель кабельный



Технические характеристики

Тип	СКСWM12-7-5/TXL
ID №	6631126
Разъем A	Гнездовой разъем, M23 × 1, Угловой
Кол-во контактов	12
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Серый
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 6.7 мм ±0.30
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	7 x 0.82 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.23 мм
Цвета проводов	WH, GN, YE, GY, BU, BN, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	300 В
Ток	6 А

Характеристики



- Розетка M23, угловая, 12-конт. (7 назначенных)
- Материал оболочки: TPU
- Цвет оболочки: черный
- Огнестойкость по FT1
- Без галогенов, силикона и ПВХ
- Повышенная устойчивость к абразивным воздействиям
- Соответствие RoHS
- Класс защиты IP67
- Длина кабеля: 5,0 м

Назначение контактов



Технические характеристики

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 5 \times \varnothing$
--	-----------------------------

Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 10 \times \varnothing$
-----------------------------------	------------------------------

в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
-------------------	-----------------