



TP-206A-CF-H1141-L350

Детектирование температуры – Проба




Технические характеристики

Тип	TP-206A-CF-H1141-L350
ID №	9910609
Температурный диапазон	
Диапазон измерения	-50...500 °C
Диапазон измерения	-58...932 °F
Точность	0,15 °C + 0,002 • t (-30...300 °C)
Измерительный элемент	Датчик Pt-100, DIN EN 60751, класс A, режим подключения: 4-проводное соединение
Самонагрев	0,4 К/мВт при 0 °C
Время отклика	t 0,5 = 6 с / t 0,9 = 15 с в воде при 0,2 м/с
Глубина погружения (L)	350 мм
Устойчивость к давлению	100 бар
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Подключение к процессу	Для компрессионных фитингов, гильзы или непосредственного монтажа
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+120 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Испытания/сертификаты	
Номер регистрации UL	E345414
Эталонные условия по IEC 61298-1	
температура	15...+25 °C
атмосферных давления	860...1060 hPa абс.
Влажность	45...75 % отн.
Дополнительного питания	24 В =

Свойства

- Шупл Pt100 в соотв. с DIN EN 60751
- Устойчивость к вибрациям и ударам
- Для TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Макс. температурный коэффициент: 120°C
- Режим подключения: 4-проводное соединение

Схема подключения



Принцип действия

Термометры сопротивления используются для детектирования и мониторинга температур для оптимизации и управления технологическим процессом. Обычно применяются в конструкциях машин и производствах, а также в технологических процессах. Ключевым элементом температурных детекторов является термосопротивление.

Технические характеристики

Средняя наработка до отказа	2283 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 20 °C
-----------------------------	--


Технические характеристики

Тип	TP-206A-CF-H1141-L350
ID №	9910609
Температурный диапазон	
Диапазон измерения	-50...500 °C
Диапазон измерения	-58...932 °F
Точность	0,15 °C + 0,002 • t (-30...300 °C)
Самонагрев	0,4 К/мВт при 0 °C
Измерительный элемент	Датчик Pt-100, DIN EN 60751, класс A, режим подключения: 4-проводное со- единение
Время отклика	t 0,5 = 6 с / t 0,9 = 15 с в воде при 0,2 м/ с
Глубина погружения (L)	350 мм
степень защиты и класс	IP67
Окружающие условия	
Температура окружающей среды	-40...+120 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Механические характеристики	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Материал датчика	нерж. сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Подключение к процессу	Для компрессионных фитингов, гильзы или непосредственного монтажа
Устойчивость к давлению	100 бар
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Эталонные условия по IEC 61298-1	
температура	15...+25 °C
атмосферных давления	860...1060 hPa абс.
Влажность	45...75 % отн.
Дополнительного питания	24 В =
Испытания/сертификаты	
Сертификаты	cULus
Номер регистрации UL	E345414
Средняя наработка до отказа	2283 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 20 °C

Аксессуары

CF-M-6-G1/4-A4


9910483



Компрессионный фитинг для непосредственного монтажа датчиков температуры; диаметр датчика 6 мм; технологическое соединение G1/4", наружная резьба

CF-M-6-N1/4-A4


9910484



Компрессионный фитинг для непосредственного монтажа датчиков температуры; диаметр датчика 6 мм; технологическое соединение 1/4" NPT, наружная резьба

CF-M-6-M18-A4


9910525



Компрессионный фитинг для непосредственного монтажа датчиков температуры; диаметр датчика 6 мм; технологическое соединение M18 x 1, наружная резьба

CF-M-6-N1/2-A4


9910529



Компрессионный фитинг для непосредственного монтажа датчиков температуры; диаметр датчика 6 мм; технологическое соединение 1/2" NPT, наружная резьба

CF-M-6-G1/2-A4

9910530




Компрессионный фитинг для непосредственного монтажа датчиков температуры; диаметр датчика 6 мм; технологическое соединение G1/2", наружная резьба

Аксессуары

Чертеж с размерами

Тип

ID №



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com



Чертеж с размерами


Тип

ID №

RKC4.4T-2/TXL

6625503

Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com



WKC4.4T-2/TXL

6625515

Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

