




Оконечный резистор шины
RSM 57-TR2



- Конструкция: Соединитель 7/8", 5-конт.
- Для применения в CAN (DeviceNet™, CANopen)
- Номинальное напряжение: 300 В пост. тока (макс. 7,6 В пост. тока на контактах с резистором)
- Внутренний резистор 120 Ом, 1/2 Вт
- Степень защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67
- Температурный диапазон: -40...+80 °C



схема



Тип	RSM 57-TR2
ID №	U0102
Разъем А	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	5
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Синий
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Синий
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу) NEMA: 1, 3, 4, 6P
Сетевой протокол	DeviceNet
Номинальное напряжение	300BDCB
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°C...+80°C