


CBC5 572-2M

Шинный кабель для CAN (DeviceNet, CANopen) – оболочка кабеля PVC, средний



Характеристики




- Материал оболочки: ПВХ
- Пара питания: AWG 2/22
- Информационная пара: AWG 2/22
- Цвет оболочки: сер.
- UL сертификат
- Без оконцовки
- Открытый разъем
- Длина кабеля: 2,0 м


Технические характеристики

Тип	CBC5 572-2M
ID №	U0151
Разъем A	Гнездовой разъем, CBC5, Прямой
Кол-во контактов	5
Класс защиты	IP20
Кабель	
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen, 572
Диаметр кабеля	Ø 7.2 мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Серый
Экран	да
Изоляция жил	ПЭ (данные), ПВХ (питание)
Кабельный сердечник	
Поперечное сечение проводника	2 x 0.34 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.15 мм
центр силового кабеля	
Поперечное сечение проводника	2x 0.34 мм ²
высокочастотный обмоточный провод	19 x0.15 мм
Цвета проводов	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	12 А
DC устойчивость (петля)	59.3 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	126 Ω (1 MHz)

Сечение кабеля



Назначение контактов



Технические характеристики

номинальная электрическая емкость 39 pF/m

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка) $\geq 5 \times \varnothing$

Радиус изгиба (гибкое применение) $\geq 15 \times \varnothing$

в состоянии покоя -40 °C...+80 °C

в движении..... -30 °C...+75 °C

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях нет

Без галогенов нет

не содержит LABS да

Устойчивость к УФ-излучению да

Сертификаты UL
CSA

Примечание:

Примечание: - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.