


WSC 572-2M

Шинный кабель для CAN (DeviceNet, CANopen) – оболочка кабеля PVC, средний



Технические характеристики


|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип                                     | WSC 572-2M                                                     |
| ID №                                    | U0438-0                                                        |
| Разъем A                                | Штекерный разъем, M12 × 1, Угловой, A-Кодировка                |
| Кол-во контактов                        | 5                                                              |
| Контакты                                | Металл, CuZn, Позолоченные                                     |
| Подложка контактов                      | Пластмасса, TPU, Синий                                         |
| Ручка                                   | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Синий               |
| Соединительная гайка/винт               | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                            |
| Момент затяжки                          | 0.8 ... 1 Нм<br>(соблюдайте макс. значения крутящего момента!) |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                                         |
| Степень загрязненности                  | 3                                                              |
| Класс защиты                            | IP67, Только в затянутом состоянии                             |
| Кабель                                  |                                                                |
| Сетевой протокол                        | DeviceNet<br>CANopen, 572                                      |
| Диаметр кабеля                          | Ø 7.2 мм                                                       |
| Длина кабеля                            | 2 м                                                            |
| Оболочка кабеля                         | PVC (ПВХ), Серый                                               |
| Экран                                   | да                                                             |
| Изоляция жил                            | ПЭ (данные), ПВХ (питание)                                     |
| Кабельный сердечник                     |                                                                |
| Поперечное сечение проводника           | 2 x 0.34 мм <sup>2</sup>                                       |
| Расположение жил в многожильном проводе | 19 x 0.15 мм                                                   |

Характеристики



- Материал оболочки: ПВХ
- Пара питания: AWG 2/22
- Информационная пара: AWG 2/22
- Цвет оболочки: сер.
- UL сертификат
- Без оконцовки
- M12 вилка, угловая, A-код
- Длина кабеля: 2,0 м

Сечение кабеля



Назначение контактов



## Технические характеристики

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| центр силового кабеля                      |                                                                                               |
| Поперечное сечение проводника              | 2x 0.34 мм <sup>2</sup>                                                                       |
| высокочастотный обмоточный провод          | 19 x0.15 мм                                                                                   |
| Цвета проводов                             | Power: RD, BK, Data: WH, BU                                                                   |
| <b>Электрические характеристики +20 °C</b> |                                                                                               |
| Номинальное напряжение                     | 250 В                                                                                         |
| Ток                                        | 4 А                                                                                           |
| DC устойчивость (петля)                    | 59.3 Ом/км                                                                                    |
| Ном. Полное сопротивление                  | 126 Ω (1 MHz)                                                                                 |
| номинальная электрическая емкость          | 39 pF/m                                                                                       |
| <b>Механические и химические свойства</b>  |                                                                                               |
| Радиус изгиба (стационарная установка)     | ≥ 5 x Ø                                                                                       |
| Радиус изгиба (гибкое применение)          | ≥ 15 x Ø                                                                                      |
| в состоянии покоя                          | -40 °C...+80 °C                                                                               |
| в движении.....                            | -30 °C...+75 °C                                                                               |
| <b>Другие характеристики</b>               |                                                                                               |
| Для использования в тяговых цепях          | нет                                                                                           |
| Без галогенов                              | нет                                                                                           |
| не содержит LABS                           | да                                                                                            |
| Устойчивость к УФ-излучению                | да                                                                                            |
| Сертификаты                                | UL<br>CSA                                                                                     |
| <b>Примечание:</b>                         |                                                                                               |
| Примечание:                                | - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления. |