



2-направленные разветвители
T-разветвитель
RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562



Гнездовой разъем 7/8", 5-конт.
Штекерный разъем M12 × 1, 4-конт.
Штекерный разъем 7/8", 5-конт.
Допустимая токовая нагрузка: 4 А
Номинальное напряжение: 40 В
Степень защиты NEMA 1, 3, 4, 6, 6Р и IEC
IP67
Температурный диапазон: -40...+75 °С



Тип ID № Специальный корпус	RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562 U2-32009 S1055 = красный зажим CS16561 = проводка в соотв. с требованиями заказчика, с диодом
Соединительная коробка вводов/выводов Корпус	T-разветвитель, 2-порт. Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Красный
Разъем А Проектные характеристики Кол-во контактов Подложка контактов Соединительная гайка/винт Механический срок службы Степень загрязненности Класс защиты	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN в соответствии с ANSI/B93.55M 5 Пластмасса, TPU, Желтый Латунь, CuZn, С никелевым покрытием > 100 Циклы коммутации 3 IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем В Проектные характеристики Кол-во контактов Подложка контактов Соединительная гайка / крепежный винт Механический срок службы Степень загрязненности	Штекерный разъем, M12 × 1 в соответствии с IEC 61076-2-101 4 pins Пластмасса, TPU, Желтый Латунь, CuZn, С никелевым покрытием > 100 Циклы коммутации 3
Разъем С Проектные характеристики Кол-во контактов Контакты Подложка контактов Соединительная гайка / крепежный винт Момент затяжки Механический срок службы Степень загрязнения Класс защиты	Штекерный разъем, M12 × 1, А-код В соответствии с ANSI/B93.55M 5 pins Латунь, CuZn, Позолоченный Пластик, TPU, Желтый Латунь, CuZn, Никелированный 0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!) > 300 Циклы коммутации 3 IP67
Электрические характеристики +20 °C Номинальное напряжение	40ВВ
Механические и химические свойства в движении.....	-40°C...+105°C°C
Примечание: Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

схема

