




Кабель для промышленного Ethernet RSSX RJ45S 860-10M




- Штекерный разъем M12, прямой, 8-конт., X-код
- Штекерный разъем M12, прямой, 4 конт.
- Кабель Industrial Ethernet
- Тип Fieldbus: Ethernet CAT6A, оболочка TPE, сине-зеленая, экранир., 4UTP × 26 AWG
- Прочность на изгиб при -40 °C
- Огнестойкость: UL 1666, UL 1061
- Одобрено Flexlife и C-Track



Тип	RSSX RJ45S 860-10M
ID №	UX05969
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, X-кодировка
Кол-во контактов	8
Подложка контактов	Металл, Zink, С никелевым покрытием
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
Разъем В	Штекерный разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	8 pins
Подложка контактов	Пластмасса, PC, Прозрачный
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Класс защиты	IP20
Кабель	
Идентификатор кабеля	RF52026
Сетевой протокол	Ethernet, 860
Количество жил	8
Диаметр кабеля	Ø 7.37мм
Длина кабеля	10 м, (+50 мм или 4% от длины/-0,0 в зависимости от того, какое значение больше) м
Оболочка кабеля	TPE (ТЕРМОПЛАСТИК), Сине-зеленый
Экран	Алюминий/полиэстер (ВЫХОД)
Оплетка	38 AWG, TC (луженая медь), покрытие 75%
Материал проводника	TC (луженая медь)
Цвета проводов	WH/OG, OG, WH/GN, GN, WH/BN, BN, WH/BU, BU
Описание сборки	UTP (неэкранированная витая пара)
Количество пар	4
Диаметр проводника	0.034 в дюймах
Изоляция жил	HDPE
Поперечное сечение проводника	2x26 AWG [аналог 0,14 мм²] мм²
Расположение жил в многожильном проводе	7x34AWG мм

схема



Кабель для промышленного Ethernet

RSSX RJ45S 860-10M

Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение	48В(UL 1863)В
Номинальное напряжение	50В/60В.
Ток	0.5АА

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 4 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
Радиус изгиба (C-Track)	≥ 4 Дюйм
Циклы изгиба (C-Track)	35 Миллион *
Скручивающая нагрузка	±270°/м@52Циклов/мин
Циклы кручения	3 млн Циклы
Прочность на изгиб в холодном состоянии	-40 °C При правильной установке при 20 °C, относительной влажности 50 % и скорости цикла ≤ 0,5 циклов в секунду.
Канал C-track	да
в состоянии покоя	-40°C...+80°C°C
в движении.....	5°C...+80°C°C
Температура окружающей среды во время установки	-10°C...+80°C °C

Сертификат

Примечание:

При использовании кабеля в условиях экстремальных температур, при воздействии определенных химических веществ, при скорости цикла выше номинальной или при радиусе изгиба ниже номинального прочность кабеля на изгиб может снизиться.

Примечание:

- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.