


Система ввода/вывода excom Модуль аналоговых выходов, HART, 4 канала АОН401-N



Модули аналогового выхода АОН401-N разработаны для подключения аналоговых исполнительных устройств, таких как контролируемые элементы или индикаторы процессов.

Модуль функционально совместим с входными модулями АО40-N и АОН40-N. Входы имеют гальваническую развязку.

Аналоговое значение 0...21 мА преобразуется в число от 0 до 21000. Это соответствует 1 мкА на цифру.

К модулю можно подключить HART-совместимые актуаторы, которые могут обеспечить коммуникацию с помощью соответствующего контроллера HART. Таким образом, больше не требуется мультиплексирование HART и достигается более высокая пропускная способность.

До 8 переменных HART (макс. 4 на канал) можно передать через циклическую передачу данных в хост-систему. Циклический обмен данными обеспечивает расширенные возможности связи, такие как диагностика и параметризация полевых устройств HART.

Настройка параметров инициируется исключительно хост-системой. Следующие параметры могут быть настроены для каждого канала:

- Контроль короткого замыкания
- Контроль обрыва цепи
- Стратегия замещающего значения
- Состояние/диапазон измерения HART
- Переменные HART


- Выходной модуль для подключения аналоговых актуаторов
- Передача данных HART
- Один контроллер HART на канал для быстрого доступа к данным HART
- Полная гальваническая развязка

Система ввода/вывода excom

Модуль аналоговых выходов, HART, 4 канала

АОН401-N

Размеры



Тип	АОН401-N
ID №	6884270
Напряжение питания	При помощи модульной стойки, модуля централизованного питания
Потребление энергии	≤ 3 Вт
Потери мощности	≤ 1.5 Вт
Гальваническая развязка	Полная гальваническая изоляция
Количество каналов	4
Выходные цепи	0/4...20 mA
Напряжение холостого хода	17.5 В =
Импеданс HART	> 240 Ом
Внутренняя нагрузка	≤ 680 Ω
Короткое замыкание	< 50 Ом (только в режиме "переменный ноль")
Обрыв цепи	< 2 mA (только с "живым нулем")
Нормальная температура мембраны давления	25 °C
Разрешение	1 мкА/разряд
Точность измерений (включая линейность, гистерезис и повторяемость)	≤ 0.06 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ 0.0025 % установившегося значения/К
Время нарастания/время спада	≤ 40 мс (10...90 %)
Макс. допуск измерения под влиянием ЭМС	≤ 0,06 % полной шкалы с экранированным сигнальным кабелем ≤ 1 % полной шкалы с неэкранированным сигнальным кабелем
Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно сертификату соответствия	IECEX TUR 21.0012X
Ex тестирование согласно сертификату соответствия	TÜV 21 ATEX 8643 X
Маркировка прибора	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Дисплеи/элементы управления	
Эксплуатационная готовность	1 × зелен./красн.
Статус/ Ошибка	4 × красн./желт.
Материал корпуса	Пластмасса
Тип монтажа	модуль устанавливается в стойку
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 93 % при 40 °C согласно IEC 60068-2-78
Испытание на виброустойчивость	В соотв. с IEC 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	В соотв. с IEC 60068-2-27
ЭМС	В соотв. с EN 61326-1
	В соотв. с Namur NE21
Средняя наработка до отказа	40лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Размеры	18 x 118 x 106 мм
Сертификаты	ATEX IECEX CE