



Принадлежности для кабелей приводов/датчиков
Проходной разъем в стенке
FK-FS8/M12




- M12 × 1, проходной разъем в стенке, 8-конт.
- Штекерный на гнездовом разьеме
- Напряжение: 36 В
- Допустимая нагрузка: 1,5 А
- Температура: -40...+80 °C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Сертификаты: UL, CSA

Конфигурация контактов



схема



Тип	FK-FS8/M12
ID №	6922808
Разъем А	Штекерный/гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	8
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Желтый
Ручка	Металл, CuZn, никелированный
Соединительная гайка/винт	Латунь
Резьбовое уплотнение	M12 × 1
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP68, (привинчены друг к другу)
Разъем В	Штекерная часть соединения
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	36ВВ
Ток	1.5АА
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
в состоянии покоя	-40°C...+80°C