


WSH4.5-15/TFG

Пищевые продукты и напитки, гигиенический, ТПЭ –
Соединитель кабельный




Технические характеристики

Тип	WSH4.5-15/TFG
ID №	6934407
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Угловой
Кол-во контактов	5
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РР, Серый
Ручка	Пластмасса, РР (ПОЛИПРОПИЛЕН), Серый
Соединительная гайка/винт	Нерж. сталь, V4A
Уплотнитель	FPM/FKM
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, IP69, Только в затянутом состоянии
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 5 мм ±0.15
Длина кабеля	15 м
Оболочка кабеля	ТПЕ-О (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ОЛЕ- ФИН), Серый
Изоляция жил	ТПЕ-Е
Поперечное сечение проводника	5 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	42 x 0.1 мм
Цвета проводов	BN, BU, BK, WH, GY


Характеристики

- 
- 
- Разъем M12, вилка, угловой, 5-конт.
 - Соединительная гайка/винт из нержавеющей стали
 - Материал оболочки: ТПЭ-О
 - Цвет оплетки: светло-серый RAL 7035
 - Для использования в подвижных треках
 - Устойчив к воздействиям химикатов и бактерий
 - Устойчивость к атмосферным явлениям
 - Устойчивость к гидролизу по DIN EN 60068-2-78
 - Гибкость при низких температурах
 - Без силикона и ПВХ
 - Не содержит галогена по DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
 - Сертификация: ГОСТ, Ecolab, FDA
 - Соответствие RoHS и REACH
 - Степени защиты IP67, IP69K
 - Длина кабеля: 15 м

Сечение кабеля




Назначение контактов



Технические характеристики

Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
номинальная электрическая емкость	82 pF/m
ном. индуктивность	ном. 0.73 мГц/км
Механические и химические свойства	
Макс.нагрузка на растяжение (стат.)	≤ 50 Н/мм ²
Макс.нагрузка на растяжение (динам.)	≤ 20 Н/мм ²
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
Связанные циклы	≥ 4 миллион
Допустимое ускорение	макс. 5 м/с ²
Допустимая траектория, горизонт.	5 м (при 5 м/с ²)
Допустимая траектория, горизонт.	2 м (при 5 м/с ²)
Допустимая скорость отката	3 м/с
Скручивающая нагрузка	± 180 °/м
в состоянии покоя	-40 °C...+105 °C
в движении.....	-25 °C...+105 °C
Температура окружающей среды во время работы подвижного трека	-25 °C...+60 °C

схема



Аксессуары

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)	