



PSGS4M-RJ45S-4416-1M

Кабель Industrial Ethernet/PROFINET – Соединительный кабель



Технические характеристики

Тип	PSGS4M-RJ45S-4416-1M
ID №	6935342
Разъем А	Штекерный разъем, M8 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	РА, UL 94, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU, UL 94, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, GD-Zn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.4 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем В	Штекерный разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РС
Ручка	Пластик, TPU, UL 94
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP20
Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet
Диаметр кабеля	Ø 6.5 мм ±0.20
Длина кабеля	1 м


Характеристики

- 
- 
- M8 вилка, прямая
 - Соединитель вилка RJ45, прямая, 4-конт.
 - Кабель Ethernet: 4-конт., AWG 22
 - CAT 5E
 - Материал оболочки: PUR
 - Цвет оболочки: зеленый
 - Экранирование: Оплетка из алюминиевой фольги, провод из луженой меди
 - Диаметр оболочки: 6,5 мм
 - Для использования в подвижных треках
 - Маслостойкость согласно IEC 60811-2-1 и UL13
 - Не содержит галогенов согласно IEC 60754
 - Огнестойкость согласно IEC 60332-1-2 и UL2556 VW1
 - Сертификат: cULus
 - Соответствие RoHS
 - Соответствие PNO
 - Длина кабеля: 1,0 м


Сечение кабеля

Технические характеристики

Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Зеленый
Экран	Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
Изоляция жил	РЕ (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.32 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	7 x 0.25 мм
Цвета проводов	WH, YE, BU, OG
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	48 В
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	0.35 А
ДС устойчивость (петля)	120 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	100 Ω (1MHZ)
номинальная электрическая емкость	50 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 8 x Ø
Связанные циклы	≥ 3 миллион
Скручивающая нагрузка	± 180 °/м
Циклы кручения	≤ 100 000 Циклы
в состоянии покоя	-50 °C...+70 °C
в движении.....	-20 °C...+60 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да
Без PVC (ПВХ)	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да
Сертификаты	cULus



Назначение контактов



схема

