


AIDA-GP-AIDA-GP-52-1M

Кабель, ПУР – Силовой кабель соответствует AIDA



Технические характеристики


Тип	AIDA-GP-AIDA-GP-52-1M
ID №	6935644
Разъем A	Штекерный разъем, Питание Push-pull, Прямой
Кол-во контактов	4+PE
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, Черный
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым/серебряным покрытием
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, (подключен)
Разъем B	Штекерный разъем, Питание Push-pull, Прямой
Кол-во контактов	4+PE
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, Черный
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, никелированный
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, (подключен)
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 10 мм ±0.30
Длина кабеля	1 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Серый
Экран	нет
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	5 x 2.5 мм²

Характеристики



- Соединитель Push-pull, 4-конт. + PE
- Кабель питания: 5 x 2.5 мм²
- Материал оболочки: ПУР, цвет: серый
- Диаметр оболочки: 10 мм
- Проводник: витой в соответствии с VDE 0295 Class 5/IEC 60228 Cl.5
- Маслостойкий
- Устойчивые к истиранию и порезам
- Устойчив к воздействиям гидролиза и бактерий
- Соответствие RoHS
- Соответствие AIDA
- Степени защиты IP65 / IP67

Сечение кабеля



Назначение контактов



схема



Технические характеристики

Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	24 В
Напряжение пробоя	4000 В
Ток	16 А
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 4 \times \varnothing$
Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 13 \times \varnothing$
в состоянии покоя	-40 °C...+70 °C
в движении.....	-5 °C...+70 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	нет
Без галогенов	нет
жироустойчивость	да