


RFID кабель экономичной версии

Соединительный кабель


RK4.5T-5-RS4.5T/S2503



- 4-проводн., AWG 24/AWG 22
- Материал оболочки: PUR, цвет: черный
- Без галогенов и веществ, ослабляющих адгезию
- Экранирование: алюминиевая фольга, провод из луженой меди
- Диаметр оболочки: 6,9 мм
- Для подвижных кабельных трек, маслостойкий, гибкий
- Кабель UL Style 20549
- Длина кабеля: 5,0 м



схема



Тип	RK4.5T-5-RS4.5T/S2503
ID №	7030332
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	5
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn-Ni, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, IP69K, Только в затянутом состоянии
Разъем В	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	5 pins
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn-Ni, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, IP69K, Только в стянутом состоянии
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 6.9мм
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Черный
Экран	да
Поперечное сечение проводника	2 x 0.25 мм²
Поперечное сечение проводника	2x 0.34 мм²
Цвета проводов	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30ВВ
Ток	4АА
DC устойчивость (петля)	103 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	135 Ω

RFID кабель экономичной версии
Соединительный кабель
RK4.5T-5-RS4.5T/S2503

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 10 \times \varnothing$
Связанные циклы	≥ 1 миллион
в состоянии покоя	-30°C...+80°C°C
в движении.....	-25°C...+80°C°C

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да