


# PS510-10A-08-LI2UPN8-H1141

## Basınç sensörü – Mutlak basınç: 0...10 bar



### Teknik Veriler



|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Tip                             | PS510-10A-08-LI2UPN8-H1141                |
| Tanıt. no.                      | 100003731                                 |
| Ortam sıcaklığı                 | -40...+80 °C                              |
| Uygulama alanı                  | Sıvılar ve gazlar                         |
| <b>Basınç aralığı</b>           |                                           |
| Basınç türü                     | Mutlak basınç                             |
| Basınç aralığı                  | 0...10 bar                                |
|                                 | 0...145.04 psi                            |
|                                 | 0...1 MPa                                 |
| Kabul edilebilir aşırı basınç   | ≤ 100 bar                                 |
| Patlama basıncı                 | ≥ 500 bar                                 |
| Yanıt süresi                    | Tipik olarak 1 ms (maks. 2.5 ms)          |
| Uzun süreli kararlılık          | ± 0.2 %FS, /yıl                           |
| Hassasiyet                      | BFSL'ye göre +25°C'de %0,25 FS (LHR)      |
| <b>Elektrik verileri</b>        |                                           |
| Çalışma gerilimi U <sub>B</sub> | 18...33 VDC                               |
| Kısa devre/Ters kutup koruması  | evet, döngüsel / evet (gerilim beslemesi) |
| Kapasitif yük                   | 100 nF                                    |
| Koruma sınıfı                   | III                                       |
| <b>Çıkışlar</b>                 |                                           |
| Çıkış 1                         | Anahtarlama çıkışı veya IO-Link modu      |
| Çıkış 2                         | Analog veya anahtarlama çıkışı            |
| <b>Anahtarlama çıkışı</b>       |                                           |
| İletişim protokolü              | IO-Link                                   |
| Çıkış işlevi                    | NA/NK kontağı, PNP/NPN                    |
| Nominal çalışma akımı           | 0.25 A                                    |
| Anahtarlama frekansı            | ≤ 300 Hz                                  |



### Özellikler

- 4 basamaklı, 2-renkli (kırmızı/yeşil), 12 bölümlü ekran, 180° döndürülebilir
- İşlem bağlantısını taktıktan sonra gövde döndürülebilir
- Metal ölçüm hücresi
- 18...33 VDC
- NA/NK kontak, PNP/NPN çıkış, analog çıkış (akım/gerilim), IO-Link SSP4.1.1
- İşlem bağlantısı G1/2" erkek diş (manometre)
- Konektör ekipmanı, M12 × 1

### Kablo bağlantı şeması



### İşlevsel prensip

P510 ürün serisindeki basınç sensörleri tamamen kaynaklı metal ölçüm hücreleri ile çalışır. Metal alt tabaka üzerine uygulanan basıncın bir sonucu olarak basınçla orantılı bir sinyal ortaya çıkar ve elektronik olarak işlenir. Sensör tipine bağlı olarak işlenen sinyal, %0,25 tam ölçek hassasiyeti ile anahtarlama çıkışı veya analog çıkış olarak kullanılabilir. Döndürülebilir sensör gövdesi ve çeşitli işlem bağlantıları, esnek işlem entegrasyonu sağlar.

## Teknik Veriler

|                                                  |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anahtarlama noktası uzaklığı                     | $\geq 0.5 \%$                                                                                                                                                   |
| Anahtarlama noktası:                             | (Min. $+0,005 \times \text{mesafe}$ )...tam ölçeğin %100'ü                                                                                                      |
| Bırakma noktası/noktaları                        | min. şuna kadar (SP - $0,005 \times \text{mesafe}$ )                                                                                                            |
| Anahtarlama döngüleri                            | $\geq 100 \text{ mil.}$                                                                                                                                         |
| <b>Analog çıkışı</b>                             |                                                                                                                                                                 |
| Akım çıkışı                                      | 4...20 mA                                                                                                                                                       |
| Yüksek seviye sinyal akımı                       | 20,5 mA                                                                                                                                                         |
| Düşük seviye sinyal akımı                        | 3,8 mA                                                                                                                                                          |
| Yük direnci akım çıkışı                          | $\leq 0.5 \text{ k}\Omega$                                                                                                                                      |
| Gerilim çıkışı                                   | 0...10 V                                                                                                                                                        |
| Yük direnci voltaj çıkışı                        | $\geq 8 \text{ k}\Omega$                                                                                                                                        |
| <b>IO-Link</b>                                   |                                                                                                                                                                 |
| IO-Link Özellikleri                              | V 1.1                                                                                                                                                           |
| IO-Link bağlantı noktası tipi                    | Sınıf A                                                                                                                                                         |
| Şanzıman fiziği                                  | 3 telli fiziğe karşılık gelir (PHY2)                                                                                                                            |
| İletim hızı                                      | COM 2/38.4 kbps                                                                                                                                                 |
| İşlem verisi genişliği                           | 32 bit (5 bit kullanılmaz)                                                                                                                                      |
| Ölçülen değer bilgisi                            | 24 bit (16 bit işlem değeri + 8 bit ölçek)                                                                                                                      |
| Anahtarlama bilgisi                              | 3 bit                                                                                                                                                           |
| Çerçeve tipi                                     | 2,2                                                                                                                                                             |
| Minimum cycle time                               | 6 ms                                                                                                                                                            |
| İşlev pimi 4                                     | IO-Link                                                                                                                                                         |
| Function Pin 2                                   | DI                                                                                                                                                              |
| Maximum cable length                             | 20 m                                                                                                                                                            |
| Parametrelendirme                                | FDT/DTM                                                                                                                                                         |
| Profile support                                  | Akıllı Sensör Profili (SSP4.1.1)                                                                                                                                |
| SIDI GSDML'ye dahildir                           | Hazırlık aşamasında                                                                                                                                             |
| <b>Programlama</b>                               |                                                                                                                                                                 |
| Programlama seçenekleri                          | başlat/bitir değeri analog çıkışı; anahtar/bırakma noktaları; PNP/NPN; NA/NK kontağı; histerezis/pencere işlevi; sönmüleme; basınç birimi; azami basınç belleği |
| <b>Mekanik veriler</b>                           |                                                                                                                                                                 |
| Gövde malzemesi                                  | Paslanmaz çelik/Plastik, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5                                                       |
| Malzemeler (ortam ile temas)                     | Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)                                                                                                            |
| İşlem bağlantısı                                 | G 1/2 inç erkek dış, DIN 3852-E (manometre)                                                                                                                     |
| Anahtar boyutu basınç bağlantısı / kaplin somunu | 27                                                                                                                                                              |
| Gövde somunu maks. sıkma torku                   | 35 Nm                                                                                                                                                           |

## Teknik Veriler

|                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektriksel bağlantı                             | Konektörler, M12 × 1                                                                                                                                                                      |
| Koruma sınıfı                                    | IP66<br>IP67<br>IP69K                                                                                                                                                                     |
| Ortam koşulları                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Ortam sıcaklığı                                  | -40...+80 °C                                                                                                                                                                              |
| Saklama sıcaklığı                                | -40...+80 °C                                                                                                                                                                              |
| Shock resistance                                 | 50                                                                                                                                                                                        |
| EMV                                              | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 HF ışıyan: 15 V/m<br>EN 61000-4-4 Patlama: 2 kV<br>EN 61000-4-6 HF kablo bağlantısı: 10 V<br>EN 61000-6-2 0,5 kV, 42 Ω<br>EN 61326-2-3 |
| Testler/onaylar                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Onaylar                                          | CE<br>Metrolojik sertifika (RUS)<br>cULus                                                                                                                                                 |
| UL kayıt numarası                                | E183243                                                                                                                                                                                   |
| IEC 61298-1'e göre referans koşulları            |                                                                                                                                                                                           |
| Sıcaklık                                         | -40...+85 °C                                                                                                                                                                              |
| Atmosferik basınç                                | 689...1300 hPa abs.                                                                                                                                                                       |
| Nem                                              | 10...95 % rel.                                                                                                                                                                            |
| Yedek güç                                        | 24 VDC                                                                                                                                                                                    |
| Ekranlar/kontroller                              |                                                                                                                                                                                           |
| Ekran                                            | 4 basamaklı 12 bölümlü ekran, 180° döndürülebilir, kırmızı veya yeşil                                                                                                                     |
| Anahtarlama durumu                               | 2 × LEDs, Sarı                                                                                                                                                                            |
| Birim görünümü                                   | 5 x yeşil LED (bar, psi, kPa, MPa, muhtelif)                                                                                                                                              |
| Sıcaklık davranışı                               |                                                                                                                                                                                           |
| Sıcaklık katsayısı aralığı TK <sub>s</sub>       | ± 0.11 % tam ölçek/10.000                                                                                                                                                                 |
| Sıcaklık katsayısı sıfır noktası TK <sub>0</sub> | ± 0.11 % tam ölçek/10.000                                                                                                                                                                 |
| MTTF                                             | 98 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C                                                                                                                                                   |
| teslimata dahildir                               | FKM düz conta, 1 parça                                                                                                                                                                    |

## IO-Link işlem verisi resmi

| Bit      | 0                              | 1                              | 2            | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                    | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Bayt n   | Anahtarlama (fiziksel ÇIKIŞ 1) | Anahtarlama (fiziksel ÇIKIŞ 2) | Arıza durumu |    |    |    |    |    | 8 bit ölçek (basınç) |    |    |    |    |    |    |    |
| Bit      | 16                             | 17                             | 18           | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24                   | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Bayt n+1 | 16 bit işlem değeri            |                                |              |    |    |    |    |    |                      |    |    |    |    |    |    |    |

## Aksesuarlar

FAM-30-PA66

100018384



Montaj braketi; ayarlanabilir anahtar boyutu 24-30 mm; sökülebilir etiketleme plakası 20 × 9 mm

## Aksesuarlar

Ölçekli çizim


Tip

Tanıt. no.

WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL

6625640


Uzatma kablosu, M12 dişi konektör, açılı, M12 erkek konektöre 4 pimli, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı



WKC4.4T-2/TXL

6625515

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı



## Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

Tanıt. no.

USB-2-IOL-0002

6825482

Entegre USB bağlantı noktalı IO-Link Master

