


VC-CC9.21-0.220-K

Разборный штекерный разъем – Конструкция CI



Технические характеристики

Тип	VC-CC9.21-0.220-K
ID №	8028727
Разъем A	Разъем для клапанов, Конструкция CI
Кол-во контактов	2+PE
Контакты	Металл
Подложка контактов	Пластмасса, PA6 GF30, Черный
Ручка	Пластмасса, PA6-GF30, Черный
Защитный компонент	без защитной цепи
Уплотнитель	NBR
Резьбовое уплотнение	M12 × 1
Внешний диаметр кабеля	4 мм...6 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Класс защиты	IP65, (монтировано)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	110 В
Ток	5 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25 °C...+80 °C

Характеристики



- Винтовые клеммы
- 2-конт. + PE
- Проходной разъем для кабеля: 4...6 мм
- Сечение проводника: 3 × 0,34 мм²
- Центральный винт: M3 × 27
- Ввинчиваемая резьба: M12 × 1
- Степень защиты: IP65
- Комплект поставки:
 - разъем под клапан, центральный винт, винт давления, уплотнение, уплотнительное кольцо и кольцо давления

Назначение контактов



схема

