


VC-AC21-11.024-K

Разборный штекерный разъем – Конструкция А



Технические характеристики


Тип	VC-AC21-11.024-K
ID №	8028728
Разъем А	Разъем для клапанов, Конструкция А
Кол-во контактов	2+PE
Контакты	Металл
Подложка контактов	Пластмасса, PA6 GF30, Черный
Ручка	Пластмасса, PA6-I, Прозрачный
Защитный компонент	Varistor
Уплотнитель	NBR
Резьбовое уплотнение	M20 × 1,5
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.25...1 мм ²
Индикатор состояния переключения	LED, желтый
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Класс защиты	IP65, (монтировано)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	24 В
Ток	10 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25 °C...+80 °C

Характеристики



- Винтовые клеммы
- 2-конт. + PE
- Проходной разъем для кабеля: 6...8 мм
- Сечение проводника: 3 × 1 мм²
- Центральный винт: M3 × 33,5
- Ввинчиваемая резьба: M20 × 1,5
- Светодиод: желтый
- Защитная электрическая цепь: Варистор
- Степень защиты: IP65
- Комплект поставки:
 - разъем под клапан, центральный винт, винт давления, уплотнение, уплотнительное кольцо и кольцо давления

Назначение контактов



схема

