



PROFIBUS-PA Flanschanschluss Фланцевые соединители RSFV 48-0.3M/M20/C1117




- 7/8" minifast Flanschstecker
- резьба M20 x 1.5
- Корпус гнездовой части соединителя из нержавеющей стали
- 4-конт., длина провода 0.3 м
- Для применения с приложениями PROFIBUS-DP

Конфигурация контактов



Подключение PROFIBUS-PA



Тип	RSFV 48-0.3M/M20/C1117
ID №	U5218-144
Разъем А	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, С многожильным проводом
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1.4401 (AISI 316), Пассивированный
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	Уплотнительное кольцо
Резьбовое уплотнение	M20 × 1,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Длина кабеля	0.3 м, (Отклонение: +50 мм) м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.8 мм²
Цвета проводов	BU, BN, GY, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600BB
Ток	9AA
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°C...+105°C°C
в движении.....	-40°C...+105°C°C
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.