


RSM RKM 5711-1M

Шинный кабель для CAN (DeviceNet, CANopen) –  
Оболочка кабеля TPE



Технические характеристики

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип                                   | RSM RKM 5711-1M                                  |
| ID №                                  | U5452-57                                         |
| Разъем А                              | Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, Прямой             |
| Кол-во контактов                      | 5                                                |
| Контакты                              | Металл, CuZn, Позолоченные                       |
| Подложка контактов                    | Пластмасса, TPU, Синий                           |
| Ручка                                 | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Синий |
| Соединительная гайка/винт             | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием              |
| Механический срок службы              | > 100 Циклы коммутации                           |
| Степень загрязненности                | 3                                                |
| Класс защиты                          | IP67, Только в затянутом состоянии               |
| Разъем В                              | Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой             |
| Кол-во контактов                      | 5                                                |
| Контакты                              | Металл, CuZn, Позолоченные                       |
| Подложка контактов                    | Пластмасса, PUR, Синий                           |
| Ручка                                 | Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Синий    |
| Соединительная гайка / крепежный винт | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием              |
| Механический срок службы              | > 100 Циклы коммутации                           |
| Класс защиты                          | IP67, Только в стянутом состоянии                |
| Кабель                                |                                                  |
| Сетевой протокол                      | DeviceNet<br>CANopen, 5711                       |
| Диаметр кабеля                        | Ø 8.38 мм                                        |
| Длина кабеля                          | 1 м                                              |

Характеристики



- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: сер.
- UL сертификат
- Прямая розетка 7/8"
- Прямая вилка 7/8"
- Длина кабеля: 1,0 м

Сечение кабеля



Назначение контактов



Технические характеристики

|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оболочка кабеля                         | PVC (ПВХ), Серый                                                                              |
| Экран                                   | да                                                                                            |
| Изоляция жил                            | ПЭ (данные), ПВХ (питание)                                                                    |
| Кабельный сердечник                     |                                                                                               |
| Поперечное сечение проводника           | 2 x 0.52 мм²                                                                                  |
| Расположение жил в многожильном проводе | 19 x 0.19 мм                                                                                  |
| центр силового кабеля                   |                                                                                               |
| Поперечное сечение проводника           | 2x 1.3 мм²                                                                                    |
| высокочастотный обмоточный провод       | 65 x 0.16 мм                                                                                  |
| Цвета проводов                          | Power: RD, BK, Data: WH, BU                                                                   |
| Электрические характеристики +20 °C     |                                                                                               |
| Номинальное напряжение                  | 300 В                                                                                         |
| Ток                                     | 7 А                                                                                           |
| DC устойчивость (петля)                 | 34.1 Ом/км                                                                                    |
| Ном. Полное сопротивление               | 110 Ω (1 MHz)                                                                                 |
| номинальная электрическая емкость       | 40.52 pF/m                                                                                    |
| Механические и химические свойства      |                                                                                               |
| Радиус изгиба (стационарная установка)  | ≥ 5 x Ø                                                                                       |
| Радиус изгиба (гибкое применение)       | ≥ 15 x Ø                                                                                      |
| в состоянии покоя                       | -40 °C...+80 °C                                                                               |
| Другие характеристики                   |                                                                                               |
| Для использования в тяговых цепях       | нет                                                                                           |
| Без галогенов                           | нет                                                                                           |
| Сертификаты                             | UL<br>CSA                                                                                     |
| Примечание:                             |                                                                                               |
| Примечание:                             | - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления. |