


FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss


Фланцевые соединители

FSV 49-0.3M/M20/C1117




- Тип: Вилка M12
- Ввинчиваемая резьба M20 × 1,5
- Фланцевый корпус из нержавеющей стали
- 4-конт., длина провода 0,3 м
- Для использования с FOUNDATION Fieldbus

Конфигурация контактов



Подключение FOUNDATION™ fieldbus



Тип	FSV 49-0.3M/M20/C1117
ID №	U9523-111
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, С многожильным проводом, A-Кодировка
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Желтый
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1.4401 (AISI 316), Пассивированный
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резбовое уплотнение	Уплотнительное кольцо
Резбовое уплотнение	M20 × 1,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP68, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	Полевая шина FOUNDATION
Длина кабеля	0.3 м, (Отклонение: +50 мм) м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.8 мм²
Цвета проводов	BU, BN, GY, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250ВВ
Ток	4АА
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°C...+105°C°C
в движении.....	-40°C...+105°C°C
Примечание:	
Примечание:	- Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.