


REM-100BA0E-5C12S12M-H1181

Tam döner enkoder - çok dönüşlü

Endüstriyel Ürün Grubu





Teknik Veriler

Tip	REM-100BA0E-5C12S12M-H1181
Tanıt. no.	100011290
Ölçüm prensibi	Manyetik
Genel veriler	
Maks. dönme hızı	4000 dev/dak
Rotorun atalet momenti	$6 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
İlk hareket torku	$< 0.01 \text{ Nm}$
Yineleme hassasiyeti	$\pm 0.2^\circ \text{ } 25^\circ\text{C'de}$
Mutlak hassasiyet	$\pm 1^\circ \text{ } 25^\circ\text{C'de}$
Çıkış tipi	Mutlak çok dönüşlü
Çözünürlük, tek dönüşlü	12 Bit
Çözünürlük, çok dönüşlü	12 Bit
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	10...30 VDC
Yüksüz akım	$\leq 40 \text{ mA}$
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
İletişim protokolü	SSi
Çıkış işlevi	İkili kodlu
Mekanik veriler	
Flanş tipi	Stator kaplinli flanş
Flanş çapı	$\varnothing 46 \text{ mm}$
Şaft tipi	Kör delikli şaft
Şaft çapı D (mm)	6.35
Şaft çapı D	0.25 inç
Dalga boyu L [mm]	18.5

Özellikler

- Stator kaplinli flanş, $\varnothing 46 \text{ mm}$
- Kör delikli oyuklu şaft, $\varnothing 6,35 \text{ mm}$ (maks. geçme derinliği 18,5 mm)
- Manyetik ölçüm prensibi
- Şaft malzemesi: Paslanmaz çelik
- Gövde ve şaft tarafında IP67 koruma sınıfı
- $-40 \dots +85^\circ\text{C}$
- Maks. 4000 dev/dak (sürekli çalışma 2000 dev/dak)
- Enerji toplama teknolojisi
- 10...30 VDC
- SSI, ikili
- M12 x 1 erkek, 8 pimli
- Tek dönüş, 12 bit çözünürlük
- Çok dönüş, 12 bit çözünürlük

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Sıkıştırma parçası dış çapı D1	24 mm
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
	M12, 8 pimli
Eksenel şaft yükü	20 N
Radyal şaft yükü	40 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	300 m/sn ² , 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	2500 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı şaft	IP67

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	E-RKC 8T-264-2	U-04781	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 8 pim (bükülmüş çiftler), korumalı, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com

