


RES-180S8S-7AAR-H1151/N0

Tam döner enkoder - tek dönüşlü

Endüstriyel Ürün Grubu






Özellikler

- Senkro flanş, Ø 36 mm
- Masif şaft, Ø 8 mm × 15 mm
- Manyetik ölçüm prensibi
- Şaft malzemesi: Paslanmaz çelik
- Gövde ve şaft tarafında IP67 koruma sınıfı
- -40...+85°C
- Maks. 4000 dev/dak (sürekli çalışma 2000 dev/dak)
- 10...30 VDC
- Analog çıkış 4...20 mA
- Sayım modu CW
- M12 × 1 erkek, 5 pimli
- 12 bit'te (4096 konum) 360° çözümü

Teknik Veriler

Tip	RES-180S8S-7AAR-H1151/N0
Tanıt. no.	100016354
Ölçüm prensibi	Manyetik
Genel veriler	
Maks. dönme hızı	4000 dev/dak
İlk hareket torku	< 0.01 Nm
Ölçüm aralığı	0...360 °
Yineleme hassasiyeti	± 0.2 ° 25°C'de
Mutlak hassasiyet	± 1 ° 25°C'de
Çıkış tipi	Mutlak tek dönüşlü
Çözünürlük, tek dönüşlü	12 Bit
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	10...30 VDC
Yüksüz akım	≤ 38 mA
Kısa devre koruması	evet
Çıkış işlevi	Analog çıkış
Akım çıkışı	4...20 mA
Mekanik veriler	
Flanş tipi	Senkro flanş
Flanş çapı	Ø 36 mm
Şaft tipi	Masif şaft
Şaft çapı D (mm)	8
Dalga boyu L [mm]	15
	Yüzeyli şaft
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Eksenel şaft yükü	20 N
Radyal şaft yükü	40 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	300 m/sn ² , 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	2500 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı şaft	IP67

Aksesuarlar

RA-BC-20-06-08	100048778	Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm
RA-BC-20-08-08	100048780	Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 8 mm
RA-BC-20-08-10	100048781	Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm
RA-BC-20-08-12	100049106	Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 12 mm