



IO-Link master'a bağlantı için Ford işlem inceleme kutusu 4 lambalı düğme OPIL-E4-IO3-FE01



- Dayanıklı gövde
- Etiket dili: Almanca
- 4 × aydınlatmalı basmalı düğme, beyaz ışıklı halka

M12 × 1 IO-Link



Tip	OPIL-E4-IO3-FE01
Tanıt. no.	100036505
Supply	
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	18...30 VDC
Gerilim besleme bağlantısı	M12
Operating current	Maks. 150 mA
IO-Link	
IO-Link Bağlantısı	1 × M12
IO-Link Özellikleri	V 1.1
IO-Link bağlantı noktası tipi	Sınıf A
Çerçeve tipi	Tümünü destekler
İletim hızı	COM 2 / 38.4 kbps
Standart/Direktif uygunluğu	
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2:2007 uyarınca
General Information	
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
IP Derecesi	IP54

FIL20-8DXP için G/Ç tahsisi

			İşlem verisi
PROZESS KONTROLLE CONTROL DE PROCESOS İŞLEM İNCELEMESİ		Çıkış G/Ç ₇	Bayt.bit ofseti 0,7
		Giriş G/Ç ₈	Bayt.bit ofseti 0,6
PROZESS WIEDERHOLEN REPETIR PROCESO İŞLEM TEKRARI		Çıkış G/Ç ₅	Bayt.bit ofseti 0,5
		Giriş G/Ç ₄	Bayt.bit ofseti 0,4
PROZESS OK PROCESO OK İŞLEM TAMAM		Çıkış G/Ç ₃	Bayt.bit ofseti 0,3
		Giriş G/Ç ₂	Bayt.bit ofseti 0,2
PROZESS NOK PROCESO NOK İŞLEM TAMAM DEĞİL		Çıkış G/Ç ₁	Bayt.bit ofseti 0,1
		Giriş G/Ç ₀	Bayt.bit ofseti 0,0