


Yönetilmeyen ethernet anahtarı

8 × 100 Mbit bağlantı noktası

TNIC-UX-8FE



Tip	TNIC-UX-8FE
Tanıt. no.	100049176
Supply	
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	6...36 VDC
Gerilim besleme bağlantısı	Takılabilir vidalı terminal şeridi
Operating current	24 VDC'de: min. 20 mA; maks. 60 mA
Electrical isolation	Güç beslemesinin galvanik yalıtımı, Ethernet, gövde 0,75 kVDC'ye kadar gerilim dirençli


Sistem verileri	
Transmission rate Ethernet	10/100 Mb/sn
Connection technology Ethernet	8 × RJ45
Çerçeve ileletme	store and forward

Anahtar arayüzü	
10/100 Mbit bağlantı noktaları	8
802.3q uyumluluğu	Evet
802.3u uyumluluğu	Evet
802.3x uyumluluğu	Evet
Otomatik çaprazlama (802.3)	Evet
Otomatik anlaşma (802.3)	Evet
Otomatik polarite (802.3)	Evet
Akış kontrolü (802.3X)	Evet
Jumbo çerçeveler	Hayır
Çok noktaya yayın	Evet
Bağlantı noktası başına birden fazla kuyruk	Evet, maks. 4

Standart/Direktif uygunluğu	
Onaylar ve sertifikalar	CE ve UKCA DIN EN ISO 4892-2A (2013) uyarınca UV dirençli
UL Sertifikası	21 W2 olarak cULus'ta LİSTELENMİŞTİR, muhafaza tipi 1 IND.CONT.EQ.

- 8 × RJ45, 100 Mb/sn Ethernet
- Alüminyum gövde
- Koruma sınıfı IP30
- 3 pimli, takılabilir vida bağlantısı
- Güç beslemesi, Ethernet, galvanik yalıtımlı gövde

General Information	
Boyutlar (W x L x H)	17.5 x 66 x 140 mm
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
Bağıl nem	%0...95, yoğuşmasız
Altitude	Maks. 2000 m
IP Derecesi	IP30
MTTF	260 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C
Housing material	Anotlanmış alüminyum, paslanmaz çelik
Halojensiz	evet
Montaj	35 mm DIN rayı



Note

- 1 PWR: LED Gücü
- 2 L/A: LED 10/100 Mb/sn
- 3 XF1–XF8: Ethernet arayüzü
- 4 XD: güç kaynağı
- DIN ray montajı için 5 Braket

Güç kaynağı

	1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = FE