

REM-102B8T-9D38B-H1151
Tam döner enkoder - çok dönüslü
Endüstriyel Ürün Grubu



Teknik Veriler

Tip	REM-102B8T-9D38B-H1151
Tanıt. no.	100011372
Genel veriler	
Maks. dönme hızı	4000 dev/dak
Yineleme hassasiyeti	± 0.2 ° 25°C'de
Mutlak hassasiyet	± 1 ° 25°C'de
Çıkış tipi	Mutlak çok dönüşlü
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	10...30 VDC
Yüksüz akım	≤ 30 mA
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
İletişim protokolü	CANopen
Arayüz	ISO 11898, temel ve tam CAN, CAN özellikleri 2.0 B uyarınca CAN Yüksek Hızlı
Nod Kimliği	1...127 mit Software konfigurierbar;Werkseinstellung: 63
Baud hızı	10...1000 Kb/sn yazılımla yapılandırılabilir
Mekanik veriler	
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Koruma sınıfı şaft	IP67


Özellikler

- Gölde ve şaft tarafında IP67 koruma sınıfı
- -40...+85°C
- Maks. 4000 dev/dak (sürekli çalışma 2000 dev/dak)
- Enerji toplama teknolojisi
- 10...30 VDC
- CANopen
- M12 × 1 erkek, 5 pimli
- Tek dönüş çözünürlüğü 14 bit ölçeklenebilir, varsayılan 14 bit
- Çok dönüş çözünürlüğü toplam çözünürlük ile maks. 16 bit ölçeklenebilir
- Toplam çözünürlük 32 bit ölçeklenebilir, varsayılan: 25 bit

Kablo bağlantı şeması



Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	FSM-2FKM57	6622101	CANopen/DeviceNet/güç kaynağı: T ayırıcı, 1 × M12 erkek konektör, 2 × M12 dişi konektör, 5 pimli
	RKC5701-5M	6931034	CAN (DeviceNet, CANopen) için veri yolu kablosu, M12 dişi konektör, düz, kablo uzunluğu: 5 m, kılıf malzemesi: PUR, antrasit: cULus onayı

