


Teknik Veriler


Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci	30 Hz (1 mm)
Darbe direnci	100 g (11 ms)
IP Derecesi	IP68
Measuring range display	çok fonksiyonlu LED

ilave sıfırlamaya gerek kalmaz. Sensörler temassız işlev prensibiyle çalışır ve bu nedenle aşınmaz ve bakım gerektirmezler.



Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama



Düz Ön Cephe Tasarımı

Bu sensör, düz ön cephe tasarımıyla gelir (çizime bakın).


ISO 6149-1 uyarınca sensörü bağlamak için hidrolik silindirin uç kapağında M18 × 1,5 dişli delik bulunmalıdır. Daha fazla bilgi için çalıştırma talimatlarına bakın.

Aksesuarlar

CM-R10

6900416


Standart konumlandırma elemanı, hidrolik silindirlere montaj için uygundur



STM-AL-R10


6900409

Standart 4 delikli konumlandırma elemanı, malzeme: Alüminyum



LSPM-AL-R10


6900414



Yuvalı halka tipi konumlandırma elemanı, montaj braketleri RB-R10 ile harici montaj için kullanılabilir, malzeme: Alüminyum

EF-R10


6900417



Şamandıra tipi konumlandırma elemanı, özgül ağırlık 0,62 kg/m³, seviye izlemesi için harici montaja yönelik, malzeme: Paslanmaz çelik

STS-R10


6900411



Konumlandırma elemanının hidrolik piston çubuğundan ayrılması için ferromanyetik olmayan malzemeden yapılmış standart ara parça

MB-R10


6900419



Sensör başlığı ve çubuğu için montaj braketleri, harici montaj için

RB-R10


6900420



Çubuk montaj braketleri, harici montaj için

MMB-R10

6900004



Konumlandırma elemanı için montaj braketleri, harici montaj için

RP-Q21

6900005

Ölçüm aralığını ayarlamak için öğretim adaptörü

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available