


REM-190S10S-IOL32B-H1141

Tam döner enkoder - çok dönüşlü – IO-Link Endüstriyel Ürün Grubu




Özellikler

- Senkro flanş, Ø 36 mm
- Masif şaft, Ø 10 mm × 20 mm
- Manyetik ölçüm prensibi
- Şaft malzemesi: Paslanmaz çelik
- Gövde ve şaft tarafında IP67 koruma sınıfı
- -40...+85°C
- Maks. 4000 dev/dak (sürekli çalışma 2000 dev/dak)
- Enerji toplama teknolojisi
- 18...30 VDC
- M12 × 1 erkek konektör, 4 pimli
- Tek dönüş çözünürlüğü, 14 bit ölçeklenebilir, varsayılan 14 bit
- Toplam çözünürlük üzerinden yalnızca 18 bit ölçeklenebilir çok dönüşlü çözünürlük, varsayılan 18 bit
- Toplam çözünürlük 32 bit ölçeklenebilir, varsayılan 32 bit

Teknik Veriler

Tip	REM-190S10S-IOL32B-H1141
Tanıt. no.	100018241
Ölçüm prensibi	Manyetik
Genel veriler	
Maks. dönme hızı	4000 dev/dak
İlk hareket torku	< 0.01 Nm
Yineleme hassasiyeti	± 0.2 °
Mutlak hassasiyet	± 0.5 °
Çıkış tipi	Mutlak çok dönüşlü
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	18...30 VDC
Yüksüz akım	≤ 40 mA
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
İletişim protokolü	IO-Link
IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Parametrelendirme	FDT/DTM
Mekanik veriler	
Flanş tipi	Senkro flanş
Flanş çapı	Ø 36 mm
Şaft tipi	Masif şaft
Şaft çapı D (mm)	10
Dalga boyu L [mm]	20
	Yüzeyli şaft
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Eksenel şaft yükü	20 N
Radyal şaft yükü	40 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	300 m/sn ² , 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	2500 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı şaft	IP67
MTTF	25 yılı

Aksesuarlar

RA-BC-20-06-10 rev 1/06/15	100048779 Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 1.5 Nm	RA-BC-20-08-10 rev 1/06/15	100048781 Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 1.5 Nm
RA-BC-20-10-10 rev 1/06/15	100048782 Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 1.5 Nm	RA-BC-20-10-12 rev 1/06/15	100048783 Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm ● 2 mm 1.5 Nm
RA-BC-E-20-06-10 rev 1/06/15	100048786 Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 0.7 Nm	RA-BC-E-20-10-10 rev 1/06/15	100048787 Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 0.7 Nm
RA-BC-E-20-10-12 rev 1/06/15	100048788 Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm ● 2 mm 0.7 Nm	RA-SDC-30-10-10 rev 1/06/15	100048792 Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm ● 2.5 mm 1.2 Nm
RA-SDC-30-10-12 rev 1/06/15	100048793 Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm ● 2.5 mm 1.2 Nm	RA-HC-25-10-10 rev 1/06/15	100048796 Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm ● 2 mm 1.2 Nm
RA-HC-25-10-12 rev 1/06/15	100048797 Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm ● 2 mm 1.2 Nm		