


# PT500R-2104-U3-DT043P

## Basınç Transmitteri – Gerilim Çıkışıyla (3 telli)





### Teknik Veriler

Tip	PT500R-2104-U3-DT043P
Tanıt. no.	100029564
<b>Basınç aralığı</b>	
Basınç türü	Bağıl basınç
Basınç aralığı	0...500 bar
	0...7251.89 psi
	0...50 MPa
Kabul edilebilir aşırı basınç	≤ 1500 bar
Patlama basıncı	≥ 2500 bar
Yanıt süresi	1 ms, tip < 2 ms
Uzun süreli kararlılık	0.3 %FS, IEC EN 61298-2'ye göre
<b>Güç beslemesi</b>	
Çalışma voltajı	7...33 VDC
Akım tüketimi	≤ 7 mA
Kısa devre/Ters kutup koruması	evet / evet
Koruma tipi ve sınıf	IP69K / III
Yalıtım gerilimi	500 VDC
<b>Çıkışlar</b>	
Çıkış 1	analog çıkış
Çıkış işlevi	Analog çıkış gerilimi
<b>Analog çıkışı</b>	
Gerilim çıkışı	0...5 V
Yük	≤ 100 nF/>10 kΩ
Hassasiyet LHR	±%0,5 FS (EMC paraziti altında maks. ± %1,5 FS)
<b>Sıcaklık davranışı</b>	
Ortam sıcaklığı	-40...+125 °C

### Özellikler

- Mobil hidrolik uygulamalar için
- Tamamen kaynak bağlantılı metal ölçüm hücresi
- Contasız
- Basınç ucu orifisi ile
- Kompakt ve dayanıklı tasarım
- Kusursuz EMC özellikleri
- Kusursuz hassasiyet ve uzun süreli istikrar
- Kfz-Norm ISO 16750
- Basınç sınıfı 0...500 bar bağ.
- 7...33 VDC
- Analog çıkış 0...5 V
- FPM profil sızdırmazlık halkası ile DIN EN ISO 1179-2 uyarınca G1/4" erkek diş işlem bağlantısı (arkadan sızdırmazlık)
- Konektör ekipmanı, Deutsch DT04-3P

### Kablo bağlantı şeması



### İşlevsel prensip

PT...-2100 ürün serisindeki basınç sensörleri özellikle zorlu mobil hidrolik uygulamalar için tasarlanmıştır. 2 veya 3 telli teknolojide 0...600 bara varan farklı basınç aralıklarında tamamen kaynaklı metal ölçüm hücresiyle çalışırlar. Kullanılan sensör tipine bağlı olarak,

## Teknik Veriler

Sıcaklık katsayısı	± 0.2 % tam ölçek/10.000
<b>Ortam koşulları</b>	
Ortam sıcaklığı	-40...+100 °C
Saklama sıcaklığı	-50...+100 °C
Titreşim direnci	Test VI (12 g, sinüzoidal 18 g rastgele titreşim)
Shock resistance	50 g, 11 ms, yarım sinüs eğrisi, 1000x/ eksen ISO 16750-3 uyarınca
EMV	Enterferans Bağışıklığı/Enterferans Emisyonu EN 61326-2-3 - Basınç transdüseri ISO 13766 - Kazı makinesi DIN EN 13309 - İnşaat makinesi DIN ISO 14982 - Ormancılık ve tarım CISPR11 Bağışıklı Motorlu Araç Direktifi ISO 11452-2, HF (Field), 100 V/m (200... 2000 MHz) ISO 11452-4, HF (BCI), 100 mA (20... 400 MHz) ISO 10605, ESD, ±15 kV kontak, ±15 kV hava ISO 7637-2 3), 1, 2a, 2b, 3a, 3b darbe (test düzeyi 4) ISO 16750-2, yük boşaltımı, 155 V (1 Ω, 300 ms) Motorlu araç direktifi ECE R10 Motorlu araç direktifi 2004/104/EC
<b>Mekanik veriler</b>	
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik/Plastik, 1.4404 (AISI 316L)/poliarilamit %50 GF UL 94 V-0
Malzeme basıncı bağlantısı	Paslanmaz çelik 1,4404 (AISI 316L)
Malzeme basıncı elemanı	Paslanmaz çelik 1,4404 (AISI 316L)
İşlem bağlantısı	FPM profil sızdırmazlık halkası ile DIN EN ISO 1179-2 uyarınca G1/4" erkek diş (arkadan sızdırmazlık)
Anahtar boyutu basınç bağlantısı / kaplin somunu	24
Elektriksel bağlantı	Konektörler, Deutsch DT04-3P
Gövde somunu maks. sıkma torku	20 Nm
<b>IEC 61298-1'e göre referans koşulları</b>	
Sıcaklık	15...+25 °C
Atmosferik basınç	860...1060 hPa abs.
Nem	45 % rel.
Yedek güç	24 VDC
<b>Testler/onaylar</b>	
MTTF	1238 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Gönderi paketi içeriği	FKM özel profil contası (1 adet)

işlenen sinyal bir analog çıkış sinyali (4... 20 mA, 0...10 V, 0...5 V, oransal) olarak mevcuttur.

Çok çeşitli işlem bağlantıları ve elektrik bağlantıları, birçok farklı uygulamada yüksek seviyede esneklik sağlar.

## Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanit. no.	
	DT06-3S-A-2/TXL	100000367	Valf konektörü bağlantı kablosu, Deutsch, DT06 dişi konektör, düz, 3 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: TPE-U (PUR), siyah, gövde: Deutsch DT06/siyah
	DT06-3S-A-20/TXL	100038083	Valf konektörü bağlantı kablosu, Deutsch, DT06 dişi konektör, düz, 3 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: TPE-U (PUR), siyah, gövde: Deutsch DT06/siyah