



Eğim ölçer Analog çıkışlar ile B2N60H-QR20-2LI2X3-H1151



Tip	B2N60H-QR20-2LI2X3-H1151
Tanıt. no.	100031454
Ölçüm prensibi	Hızlanma
Genel veriler	
Çözünürlük	16 bit
Ölçüm aralığı	-60...60°
Ölçüm eksen sayısı	2
Yineleme hassasiyeti	≤ 0.15 tam ölçek %'si
Doğrusallık sapması	≤ 0.35 %
Sıcaklık sapması	≤ ± 0.02 %/K
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	15...30 VDC
Dalgalanma U _s	≤ 10 % U _{Bmax}
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet/evet
Çıkış işlevi	5 pimli, Analog çıkış
Akım çıkışı	4...20 mA
Yük direnci voltaj çıkışı	≥ 4.7 kΩ
Yük direnci akım çıkışı	≤ 0.4 kΩ
Akım tüketimi	< 80 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, QR20
Boyutlar	71.6 x 62.6 x 20mm
Gövde malzemesi	Plastik, Ultem
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1

- Dikdörtgen, plastik, Ultem
- LED'le görüntülenen durum
- ±60° ölçüm aralıklı iki eksen üzerinden açı algılama
- Yüksek koruma sınıfı IP68/IP69K
- Tuzlu püskürtmeye ve hızlı sıcaklık değişimine karşı koruma
- 15...30 VDC
- M12 x 1 erkek konektör, 5 pimli
- Analog çıkış 4...20 mA
- Ölçüm aralığının merkez noktası, öğretme adaptörü TX1-Q20L60 kullanılarak ayarlanabilir
- USB-2-IOL-0002 ile ayrı parametrelendirme mümkündür

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Eğim ölçerlerde açığı belirlemek için bir hızlanma ölçüm hücresi kullanılır. Yer çeki-mi referans olarak kullanılır. Eğim ölçer, yer çekimine göre açısını değiştirirse bu durum hızlanma ölçme hücresi tarafından algılanır.

Sağlam sensörlerin, düz bir yüzeyde yu-vaya yerleştirme tarafında olacak şekilde yerleştirilmesiyle yerleşik bileşenin üzeri kaplanmıştır. Ardından sensör iki vidayla sabitlenmiştir.

Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Sıcaklık değişimleri (EN60068-2-14)	-40...+85°C; 20 döngü
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	20 g; 5 h/eksen; 3 eksen
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	150 g; 4 ms ½ sinüs
IP Derecesi	IP68 IP69K
MTTF	297 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	
Measuring range display	LED, yeşil LED, sarı
UL sertifikası	E351232

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
AP-Q20L60-QR20	100029224	QR20 gövdesinin Q20L60 gövdesine montaj delikleri ile monte edilmesi için adaptör plakası	