


# Aksesuarlar

## Şaft kaplini körüklü kaplin

### Masif şaft enkoderleri için

### RA-BC-E-20-10-10



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tip              | RA-BC-E-20-10-10 |
| Tanıt. no.       | 100048787        |
| Maks. dönme hızı | 10.000 dev/dak   |
| Ortam sıcaklığı  | -40...+200 °C    |

Ø 20 mm paslanmaz çelikten yapılmış körüklü kaplin  
Maks. tork: 120 Ncm  
Maks. şaft ofseti:  
Radyal: ±0,25 mm  
Eksenel: ±0,4 mm  
Açısal: ±4°  
Burulma yayı sertliği: 150 Nm/tekerlek  
Radyal yay sertliği: 25 N/mm  
Atalet momenti: 18 gcm<sup>2</sup>  
Duy malzemesi: Paslanmaz çelik, 1.4404  
Körük malzemesi: Paslanmaz çelik, 1.4571  
Delik çapı d1 = 10 mm, d2 = 10 mm