


DW500-70-7E-H1441

Lineer ölçüm – Analog



Özellikler

- 500 mm'ye kadar ölçüm aralığı
- M12 konektör
- Koruma sınıfı: IP65 (Enkoder)
- Analog çıkış, 4...20 mA
- Besleme gerilimi, 12...30 VDC

Kablo bağlantı şeması

1	U _B	+
2	n.c.	
3	analog out	
4	n.c.	

Teknik Veriler

Tip	DW500-70-7E-H1441
Tanıt. no.	1544534
Ürün açıklaması	Turck açıklaması değiştirildi: önceden DW...-H1441 idi
Genel veriler	
Ölçüm aralığı	500 mm
Doğrusallık sapması	≤ 0.1 %
Çıkış tipi	Analog
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	12...30 VDC
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
Çıkış işlevi	4 pimli, Analog çıkış
Akım çıkışı	4...20 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	İpli
Gövde malzemesi	Titan anotlanmış alüminyum
min. uzatma kuvveti	3.4 N
maks. uzatma kuvveti	4 N
maks. uzatma hızı	8 m/sn
Çekme ivmesi, maks.	200 m/sn ²
kablo malzemesi	Paslanmaz çelik
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-20...+60 °C
IP Derecesi	IP65

Signal	+U _B	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Pin configuration	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Aksesuarlar

RDR-1

1544753

Deflection roller for aluminium draw-wire sensors

