


TGR3/8MPFMQ

algılama ucu – plastik fiber



Özellikler

- Tip PBT46U ve PBT26UM6M.1'in çatallı plastik optik fiberleriyle düzey ölçümleri için
- 3/8-32 erkek dişli polipropilenden yapılmış muhafaza
- kuartz camdan yapılmış prob
- -30°C...+70°C arası ortam sıcaklığı

Teknik Veriler

Tip	TGR3/8MPFMQ
Tanıt. no.	3023268
Optik veriler	
İşlev	fiber optikler için algılama probu
Fiber-optic type	plastic
Mekanik veriler	
Tasarım	Dişli silindirik, TGR3
Boyutlar	Ø 15.7 x 34.6 mm
Gövde malzemesi	Plastik
Manşon malzemesi	plastic
Bükme döngüleri	0
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C
IP Derecesi	IP67

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	PBT26UM6M.1	3065942	Plastik fiber optik sensör, çalışma modu: Cisimden yansımali sensör, M6 dişli manşon, ucu olmayan ön montajlı tel, polietilen dış kılıf, -30°C...+70°C ortam sıcaklıkları, uzunluk: 1829 mm, çekirdek çapı: 0,5 mm
	PBT46UM6M.1	3077833	Plastik fiber optik sensör, çalışma modu: Cisimden yansımali, M6 dişli manşon, ucu olmayan ön montajlı tel, polietilen dış kılıf, -30°C...+70°C ortam sıcaklıkları, uzunluk: 1829 mm, çekirdek çapı: 1 mm