


TGRM8MM

algılama ucu – cam



Özellikler

- Tip BT2...SM8 veya BAT2...UM8'in çatallı plastik optik fiberleriyle seviye ölçümleri için
- M8 dişli dişli paslanmaz çelik muhafaza
- kuartz camdan yapılmış prob


Teknik Veriler

Tip	TGRM8MM
Tanıt. no.	3023561
Optik veriler	
İşlev	fiber optikler için algılama probu
Fiber-optic type	Cam
Mekanik veriler	
Tasarım	Dişsiz silindirik, TGRM8MM
Boyutlar	Ø 9.5 x 113 mm
Gövde malzemesi	Cam Paslanmaz çelik
Bükme döngüleri	0
Ortam sıcaklığı	-140...+249 °C
IP Derecesi	IP67

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.
	BAT23SM8	3023160


Cam fiber, algılama modu: Cisimden yansımali sensör, paslanmaz çelik kablo, -140°C...+250°C ortam sıcaklıkları için, uzunluk: 914 mm



Ölçekli çizim

Tip

Tanıt. no.



BAT26SM8


3073127

Cam fiber, algılama modu: Cisimden yansımali sensör, paslanmaz çelik kablo, -140°C...+250°C ortam sıcaklıkları için, uzunluk 1829 mm

BT23SM8

3017277

Cam fiber, algılama modu: Cisimden yansımali sensör, dişli manşon (pirinç) M8 x 1,25, demet çapı 3,2 mm, esnek paslanmaz çelik kılıf, ortam sıcaklıkları -140°C ...+250°C, uzunluk: 914 mm



BT26SM8

3020009

Cam fiber, algılama modu: Cisimden yansımali sensör, dişli manşon (pirinç) M8 x 1,25, demet çapı 3,2 mm, esnek paslanmaz çelik kılıf, ortam sıcaklıkları -140°C ...+250°C, uzunluk: 1829 mm

