



ölçüm ışığı ekranı Verici BMEL1232A



Tip	BMEL1232A
Tanıt. no.	3038529
Optik veriler	
İşlev	karşılıklı mod sensör (verici)
Çalışma modu	Verici
Işık tipi	IR
Dalga boyu	880 nm
Optik çözünürlük	9.7 mm
Mesafe	600...6100 mm
Tarama alanı	295 mm
Huzme sayısı	32
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	11.4...14 VDC
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, Mini Array
Gövde malzemesi	Metal, AL
Lens	plastik, akrilik
Elektriksel bağlantı	Konektörler, 7/8"
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Onaylar	CE
Onaylar	CE
	cULus geçerliliği bulunur

- Minimum hedef boyutu 9,7 mm
- Tarama alanı 286 mm
- maks. algılama aralığı 6,1 m
- Çalışma gerilimi 11,8...12,2 VDC (kontrolörden)
- Koruma sınıfı IP65
- yazılım ile ayarlama

İşlevsel prensip

Ölçüm ışığı ekranları, ürün profili oluşturma, boyutlandırma, kenar ve orta kısım kılavuzlama, delik ve parça algılama gibi muayene görevleri ve hassas algılama için idealdir. Her sistem, bir verici, alıcı ve kontrolör modülünden oluşur ve ilgili sürüme bağlı olarak bir dizi kontak çıkış ve analog çıkışa sahiptir. Ayrıca cihaz, ikili veya ASCII kodu formatında, RS232 veya R485 yoluyla veri iletişimi sağlar. Tarama süreleri, ölçüm dizisinin yüksekliğine ve ayarlanan tarama moduna bağlıdır. Ayrıntılı bilgi kullanım kılavuzundan alınabilir.