



Görüntü sistemi halka ışık LEDIR80X80M



Tip	LEDIR80X80M
Tanıt. no.	3072264
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
İşık tipi	IR
Dalga boyu	850...940 nm
LED kullanım ömrü (L70)	20000 h
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _a	24 VDC
DC nominal çalışma akımı I _a	≤ 250 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	250 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Düşük karbonlu çelik
Window material	Acrylic, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 × 1, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP20
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

- Yakın mesafe aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP20
- Renk: kızılötesi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2 m

Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Kolay kurulum için doğrudan sensöre monte edilir Doğrudan sensörün önündeki nesneleri aydınlatma