


plastik fiber çatalı fiber PBPM3B36U



- İşletme: yayınlık/karşı modu
- Polietilen kılıf, esnek
- Çalışma sıcaklığı: -30...+70 °C
- Kablo, düz, özelleştirilebilir
- Minyatür
- Yanal ışık yayımı
- Eğilebilen 2,1 mm

İşlevsel prensip

Cam veya plastik fiberler, yüksek sıcaklık uygulamaları ve sınırlı alanlar için optimum tercihtir. Bunlar, ışığı sensörden bir uzak nesneye aktarır. Karşı moduyla algılama için ayrı fiberler kullanılırken, ışığı geri yansıtma veya yayınlık moduyla çalışma için çatalı fiberler uygundur.

Tip	PBPM3B36U
Tanıt. no.	3038711
Optik veriler	
İşlev	cisimden yansımali sensör
Fiber-optic type	Plastik
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Plastik, PE, Siyah
Kılıf malzemesi	Polietilen
Kılıf malzemesi	plastic, PE
Fiber optik uç malzemesi	Paslanmaz çelik
Bükme döngüleri	10000
Bükme yarıçapı	Ø 20 mm
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C