


plastik fiber

Tek kondüktör — Plastik fiberden yapılmış kılıflı optik kablo

PIAT16U



- İşletme: karşı modu
- 2 prç teslimata dahildir
- Polietilen kılıf, esnek
- Çalışma sıcaklığı: -30...+70 °C
- Kablo, düz, özelleştirilebilir
- açılı
- dişli uç M3 x 0,5
- Optik fiber, çekirdek çapı 0,25 mm
- Optik fiber toplam uzunluk: ± 1829 mm

İşlevsel prensip

Cam veya plastik fiberler, yüksek sıcaklık uygulamaları ve sınırlı alanlar için optimum tercihtir. Bunlar, ışığı sensörden bir uzak nesneye aktarır. Karşı moduyla algılama için ayrı fiberler kullanılırken, ışığı geri yansıtma veya yayıncı moduyla çalışma için çatallı fiberler uygundur.

Tip	PIAT16U
Tanıt. no.	3048022
Optik veriler	
İşlev	karşılıklı mod sensör (verici/alıcı)
Fiber-optic type	Plastik
Mekanik veriler	
Tasarım	Dairesel
Gövde malzemesi	Plastik, PE, Siyah
Kılıf malzemesi	Polietilen
Kılıf malzemesi	plastic, PE
Bundle diameter	0.25 mm
Fiber optik uç malzemesi	Nikel kaplamalı piring
Bükme döngüleri	1000
Bükme yarıçapı	Ø 5 mm
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C
Maks. sıcaklık tepe noktası	70 °C