



Fotoelektrik sensör lazer ölçüm sistemi LG10A65PI




- Bağlantı kablosu, 2 m
- Ölçüm aralığı 75...125 mm
- 180 mm'de odak noktası
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- Analog çıkış 4...20 mA
- Sinyal yoğunluğu göstergesi
- Alarm çıkışı
- ayarlanabilir yavaş, orta hızda ve hızlı çalışma modu

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

L-GAGE'nin çalışma prensibi, optik üçgenlemeyi temel alır. Verici ve optikler, bir hedefe yönlendirilen bir ışık kaynağı oluştururlar. Hedef, lazer huzmesini sensörün alıcı merceğine geri yansıtır ve buradan huzme, alıcı eleman olarak konuma duyarlı cihazın (PSD) üzerine düşer. Hedefin alıcıdan mesafesi, ışığın alıcı elemanla bulunduğu açıyı belirler. Entegre mikroişlemci, hedef konumu analiz etmek ve buna tekabül eden bir çıkış sinyali yaratmak için bu açıyı kullanır.



Tip	LG10A65PI
Tanıt. no.	3054095
Optik veriler	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Çalışma modu	Üçgenleme
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	650 nm
Odak uzaklığı	180 mm
Lazer sınıfı	▲ 2
Tekrarlanabilirlik	0.01 mm
Mesafe	75...125 mm
Ortam ışığından etkilenmeme	5000 lüks
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	12...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U_s
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 100 mA
Yük akımı yok I_0	≤ 50 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/Analog çıkış
Akım çıkışı	4...20 mA
Yük direnci	≤ 1000 Ω
Anahtarlama frekansı	≤ 500 Hz
Hazırlık gecikmesi	≤ 1.25 s
Hazırlık gecikmesi	≤ 1250 msn
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, LG10
Gövde malzemesi	Metal, Kalıp döküm çinko alaşımı, Siyah cilalı
Lens	plastik, akrilik
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	8
Çekirdek kesiti	0.34 mm ²
Ortam sıcaklığı	-10...+50 °C
IP Derecesi	IP67

Özel özellikler	Lazer
	Öğretme girişi
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, Sarı
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cURus

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBLG	3055815	Montagewinkel, Edelstahl 304, für Sensoren der Reihe LG5 und LG10	
SMBLGA	3055906	Montagewinkel, Edelstahl 304, für Sensoren der Reihe LG5 und LG10, mit Verstellerschrauben für präzisere Montage	