


alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32ZC570PBQMEF



- Basamaklandırılabilir
- AIK/KAPALI anahtarı
- alıřma gerilimi: 90...264 VAC
- Almanya, Fransa, Gney Kore, Hollanda, Polonya, İspanya ve Trkiye iin lkeye zel g kablosu
- Renk: Beyaz

İřlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endstriyel uygulamalar iin uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gnüşüğü aralığında bulunmaktadır. Yeni, ok parlak LED teknolojisine karřın hiçbir kamařma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek řekilde kolaylıkla zincirleme baėlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara gre %40 daha yksek enerji verimliliėi saėlar.

Metal gvdedeki bu dayanıklı lambalar, rneėin makinelerdeki veya bro ışıklandırma gibi geniř yelpazede uygulamalar iin uygundur. Montaj, manyetik veya gemeli braketlerle yapılmaktadır.

alıřma lambaları drt farklı uzunlukta mevcuttur. AC deėiřkenleri iin geniř yelpazede lkeye zel konektrler mevcuttur.

Tip kodu	WLB32ZC570PBQMEF
İdent no.	3089950



Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdrtgen
Konektr ataması	WLB32
Boyutlar	580 x 32 x 46mm
Gvde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım mr (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-25...+45 C
Onaylar	CE, UL

alıřma voltajıU_a	≥ 90 VAC
alıřma voltajıU _a	≤ 264 VAC
Elektriksel baėlantı	Konektrler

İřık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	1200 lm
Dimmable	İki kademeli

alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32ZC570PBQMEF

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
LMBWLB32	3090623	WLB32 alıřma ışıkları için klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluşan kitle birlikte montaj braketidir	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	