

SGSB4-400

Makine Güvenliği – Multi-Beam Güvenlik Işığı Perdesi
Reflektör Grubu

Teknik Veriler

Tip	SGSB4-400
Tanıt. no.	3803240
Optik veriler	
İşlev	ışık perdesi
Işık tipi	IR
Optik çözünürlük	400 mm
Tarama alanı	1200 mm
Huzme sayısı	4
Tarama Kodu	Yok
Elektrik verileri	
Tipik yanıt süresi	< 30 msn
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, SGS Güvenlik Şebeke Sistemi
Boyutlar	56.9 x 52 x 1280.5 mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Sarı polyester
Pollution degree	2
Lens	plastik, PMMA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	0...+55 °C
Saklama sıcaklığı	-25...+70 °C
Relative humidity	15...95 %
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10-55 Hz bei 0,35 mm
Darbe testi	10 g bei 16 ms (6000 Zyklen)
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Category acc. to DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 yıl



Özellikler

- Pasif reflektör eleman
- Işık hüzmeleri: Sınıf 4.
- Çözünürlük: 400 mm
- SGSSA4-400Q8 veya SGSSMA4-400Q12 aktif gönderici/alıcı eleman gerektirir
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)